



Saug- und Druckspritze 2014.1-EW

500 ml-PVC

Artikel-Nr.: 12 972
EAN: 4103810129728
Rabattgruppe: A

Technische Daten

Füllvolumen (ml): 500
 Ansaugvolumen (%): 100
 Durchmesser Rohr a (mm): 60
 Rohrstärke (mm): 3
 Hublänge (mm): 300
 Durchmesser Flexschlauch a (mm): 18
 Länge Flexschlauch (mm): 600
 Medien: Mineralische, synthetische und biologische Öle
 Handelsübliche Kraftstoffe wie Diesel, Ethanol, Heizöl, Petroleum
 Frostschutzmittel für Windschutzscheibe und Motor
 Harnstoff 10 % Lösung
 Wasser und Seewasser

Werkstoffe der medienberührenden Teile

Kopf und Deckel: PAGF 30 (Polyamid, glasfaserverstärkt)
 Rohr: PVC
 Kolben: FKM (Viton®)
 Kolbenstange: Edelstahl
 Dichtung: FKM (Viton®)
 Ventile / Anschluss: Aluminium
 Saugschlauch: PVC

Abmessungen LxBxH (mm): 95 x 65 x 335
 Gewicht (kg): 0,669

Spezifikation

- Ergonomischer T-Griff
- Saugschlauch (12 996)
- Im Einzelkarton verpackt
- Mit EAN-Code

Besondere Merkmale

- Doppelmanschette mit Stahleinlage bedingt extrem sicheres Ansaugverhalten
- Genaue Abstimmung der medienberührenden Teile auf die benannten Medien
- Komplette zerlegbar und damit leicht zu reinigen
- Außerordentlich lange Lebensdauer
- Jedes Einzelteil ist 10 Jahre verfügbar
- Erstklassige Materialität und Verarbeitung
- Das Maß der Dinge

Verpackung

Abmessungen LxBxH (mm): 590 x 90 x 97
 Gewicht einschließlich Verpackung (kg): 0,8206
 Verpackungseinheit: 1,0