



Saug- und Druckspritze 2014.1-EW

1000 ml-PVC

Artikel-Nr.: 12 974
EAN: 4103810129742
Rabattgruppe: A

Technische Daten

Füllvolumen (ml):	1000
Ansaugvolumen (%):	100
Durchmesser Rohr a (mm):	60
Rohrstärke (mm):	3
Hublänge (mm):	500
Durchmesser Flexschlauch a (mm):	18
Länge Flexschlauch (mm):	600
Medien:	Mineralische, synthetische und biologische Öle Handelsübliche Kraftstoffe wie Diesel, Ethanol, Heizöl, Petroleum Frostschutzmittel für Windschutzscheibe und Motor Harnstoff 10 % Lösung Wasser und Seewasser

Werkstoffe der medienberührenden Teile

Kopf und Deckel:	PAGF 30 (Polyamid, glasfaserverstärkt)
Rohr:	PVC
Kolben:	FKM (Viton®)
Kolbenstange:	Edelstahl
Dichtung:	FKM (Viton®)
Ventile / Anschluss:	Aluminium
Saugschlauch:	PVC

Abmessungen LxBxH (mm):	95 x 65 x 540
Gewicht (kg):	0,65

Spezifikation

- Ergonomischer T-Griff
- Saugschlauch (12 996)
- Im Einzelkarton verpackt
- Mit EAN-Code

Besondere Merkmale

- Doppelmanschette mit Stahleinlage bedingt extrem sicheres Ansaugverhalten
- Genaue Abstimmung der medienberührenden Teile auf die benannten Medien
- Komplette zerlegbar und damit leicht zu reinigen
- Außerordentlich lange Lebensdauer
- Jedes Einzelteil ist 10 Jahre verfügbar
- Erstklassige Materialität und Verarbeitung
- Das Maß der Dinge

Verpackung

Abmessungen LxBxH (mm):	590 x 90 x 97
Gewicht einschließlich Verpackung (kg):	0,79
Verpackungseinheit:	1,0