



## Kurbelpumpe blau

SRL 355-955 mm-18 l/min

**Artikel-Nr.:** 13 055  
**EAN:** 4103810130557  
**Rabattgruppe:** A

### Technische Daten

Förderleistung (l/Umdrehung): 0,3  
 Förderleistung bei 60 Umdrehungen/min;  
 Fördermedium Diesel (l/min): 18  
 Fördermedien: selbstschmierende und nicht aggressive Medien:  
 Heizöl  
 Diesel  
 Petroleum  
 Kühlflüssigkeit (unverdünnt)  
 keine wässrigen Lösungen verwenden  
 Kühlerfrostschutz nur unverdünnt



**Einsatz:** Maschinenwartung:  
**Anwendung:** Hydrauliköl  
 Bohremulsion  
 Getriebeöl, Öle bis SAE 90  
 Behälter für 60/200/220 l  
 zum Befüllen von Maßgefäßen, Messbechern,  
 Vorratskannen, Kanistern und Maschinen



**Auslauf:** Auslaufkrümmer  
 Länge dreiteiliges Saugrohr (mm): 355 - 955  
 Fassverschraubung: G 2" a  
 Werkstoff Pumpengehäuse: schlagfester Zinkdruckguss ZL 410  
 Farbe Kurbel: Silber  
 Farbe Getriebedeckel und  
 Getriebegehäuse: Blau  
 Farbe Gehäuse: Blau  
 Gewicht (kg): 2,371

### Spezifikation

- Teleskopsaugrohr (13 094) in der Länge einstellbar (von 355 bis 955 mm)
- Mit Ansaugfilter (13 097 003)
- Fassadapter G 2" (04 464 001)
- Auslaufkrümmer (81 112)

### Besondere Merkmale

- Leichtgängiger Handkurbelbetrieb
- Die Pumpe ist 360° stufenlos positionierbar
- Längenflexibles Saugrohr von 355 bis 955 mm
- Montage, Inbetriebnahme und Behälterwechsel ohne Werkzeug
- CNC gefertigt, dadurch bester Pumpwirkungsgrad
- Alle Verbindungen mittels Dichtungen abgedichtet
- Komplett zerlegbar - leicht zu reinigen
- Ersatzteile 10 Jahre verfügbar
- In 4 Farbvarianten lieferbar
- Varianten: Abgabeschlauch 2 m (13 056); Abgabeschlauch 2 m und Zähler (13 057)



- 5 Jahre Garantie bei Verwendung des mitgelieferten Saugkorbes (ohne Verschleißteile)
- 0,3 Liter pro Umdrehung

**Verpackung**

Abmessungen LxBxH (mm): 390 x 245 x 125

Gewicht einschließlich Verpackung (kg): 2,838

Verpackungseinheit: 1,0



