



TEAC

TN-175 Vollautomatischer Plattenspieler, Schwarz

248054

Der TN-175 ist ein vollautomatischer Plattenspieler mit 2 Geschwindigkeiten (33/45 U/min). Er verfügt über einen eingebauten Phono-Entzerrungsverstärker, Phono- und Line-Ausgänge und einen VM(MM)-Tonabnehmer AT3600L von audio technica.

Farbe



PRODUKTDDETAILS

Vollautomatischer Plattenspieler mit zwei Geschwindigkeiten

Der TN-175 spielt LP- und EP-Schallplatten ab. Der Tonarm bewegt sich automatisch zum Abspielen und kehrt nach Beenden der Wiedergabe in die Ausgangsposition zurück. Ein VM(MM)-Typ Tonabnehmer AT3600L von audio technica ist werkseitig auf dem statisch ausbalancierten Tonarm vorinstalliert, sodass sofort nach dem Öffnen der Verpackung mit dem Abspielen von Schallplatten begonnen werden kann.

Hochwertiges MDF-Gehäuse

Im Gegensatz zu anderen Geräten mit Kunststoffchassis minimiert eine einzelne Holzplatte mit MDF Vibrationen und Resonanzen, um Schallplattensammlungen mit klarerem Klang wiederzugeben.

Eingebauter MM-Typ Phono EQ Verstärker

Die Vinyl-Wiedergabe kann mit jedem Verstärker genossen werden - ganz unabhängig von den Eingängen. Es gibt sowohl einen Phono- als auch einen Line-Ausgang.

Authentischer Riemenantrieb-Plattenteller

Der Kunststoffteller wird von einem drehmomentstarken Gleichstrommotor angetrieben, während die Präzisions-Edelstahlspindel für eine exakte Drehgeschwindigkeit sorgt.

Produktmerkmale

- Vollautomatischer Riemenantrieb-Plattenspieler
- Statisch ausbalancierter, gerader Tonarm
- Hochwertige MDF-Konstruktion für verbesserte Resonanzreduzierung
- Vibrationsabsorbierende GummifüÙe
- Abnehmbare Acryl-Staubschutzhaube
- Eingebauter MM-Vorverstärker Typ Phono
- Hochwertiger MM-Tonabnehmer AT3600L von Audio Technica vorinstalliert
- Phono- und Line-Ausgänge
- 2 Geschwindigkeiten (33/45 RPM)

Mitgeliefertes Zubehör

- Gummimatte x 1
- EP-Adapter x 1
- VM (MM-Tonabnehmer A T3600L x 1 (vorinstalliert))
- Staubschutzhaube x 1
- Scharniere für Staubschutzhaube x 2
- RCA-Audiokabel x 1
- Netzadapter (GPE053A V120050 Z) x 1
- Bedienungsanleitung (einschließlich Garantiekarte für US/Kanada)

Zusätzliche Informationen gibt es in der Datenblatt unter ‚Downloads.‘

Spezifikationen

Produktattribute

EAN:	4907034223329
Herstellernummer:	TN-175-B
Produkt Gewicht:	4.6 kilogramm
Stk. pro Überkarton:	1 Stück

Eigenschaften des Plattenspieler

Typ:	Fully-automatic
Antriebsart:	Belt-drive
Geschwindigkeiten:	33 rpm 45 rpm
Wow & Flattern:	0.2% or less
Eingebauter Vorverstärker:	true
S/N-Verhältnis:	67
Tonabnehmer:	AT3600L
Tonabnehmer-Typ:	MM
Tonabnehmer-Ausgang:	3.5mV (1kHz, 5cm/s)
Tracking-Leistung:	3.5
Gewicht Tonabnehmer:	5
Headshell inkludiert:	15

Audio-Ausgänge

Phono (MM):	1
Ausgangspegel & Impedanz Phono (MM):	2.5mV
RCA:	1
Ausgangspegel & Impedanz Phono RCA:	150mV

Energieversorgung

Energieverbrauch:	0.2-6
-------------------	-------

Abmessungen und Gewicht

Produkthöhe:	10.5
Produktbreite:	42
Produktlänge:	35.5
Produktgewicht:	3.5
Verpackung Höhe:	15
Verpackung Breite:	50.8
Verpackung Länge:	40.5
Gewicht der Box:	4.6