



TEAC

TN-180BT-A3 Bluetooth-Plattenspieler mit Audio-Technica Tonabnehmer, Weiß

248945

Der TN 180BT-A3 bietet mit Bluetooth eine völlig neue Art, Schallplatten zu hören. Es sind weder zusätzlichen Kosten für HiFi Komponenten noch eine komplizierte Verkabelung erforderlich. Benötigt werden lediglich Bluetooth Lautsprecher oder Kopfhörer, um in die Welt von Vinyl einzutauchen. Wird mit einem hochwertigen Audio-Technica-Tonabnehmer geliefert und hat drei Geschwindigkeitseinstellungen: 33, 45 & 78 U/min.

Farbe



PRODUKTDDETAILS

Übersicht

Der TN-180BT-A3 bietet mit Bluetooth eine völlig neue Art, Schallplatten zu hören. Es sind weder zusätzliche Kosten für HiFi-Komponenten, noch eine komplizierte Verkabelung erforderlich. Benötigt werden lediglich Bluetooth Lautsprecher oder Kopfhörer, um in die Welt von Vinyl einzutauchen. Der für Musikliebhaber konzipierte Motor mit Riemenantrieb sorgt für einen klareren Klang als bei DJ-Plattenspielern mit Direktantrieb, während die wählbaren Ausgänge Phono, Line oder Bluetooth den Anschluss von Verstärkern, Aktivlautsprechern oder Bluetooth Geräten jeder Art ermöglichen. Im Gegensatz zu vielen preisgünstigen Plattenspielern verfügt der TN-180BT-A3 über ein Gehäuse aus einer Holzplatte mit hochdichtem MDF, das Vibrationen dämpft und für einen klareren und satteren Klang sorgt. Für Musikliebhaber, die schon seit Jahrzehnten Schallplatten sammeln, oder für diejenigen, die gerade erst anfangen, liefert der TN-180BT-A3 den wahren Klang von Vinyl.

Eingebauter Bluetooth Sender

Der TN-180BT-A3 gibt den Ton drahtlos über den eingebauten Bluetooth-Sender aus, zusätzlich zum herkömmlichen Cinch Ausgang im analogen Line oder Phono-Format. An der Tonarmbasis befindet sich die Pairing Taste, die bei erfolgreicher Verbindung mit BT-Lautsprechern/Kopfhörern leuchtet.

Drehsteller mit 3 Geschwindigkeiten und Auto-Return

Der TN-180BT-A3 spielt LP-, EP- und 78rpm* Schallplatten ab. Der Tonarm kehrt automatisch in die Ausgangsposition zurück, wenn die Wiedergabe beendet ist. Ein VM-Tonabnehmer (entspricht einem MM Tonabnehmer) AT3600L von Audio-Technica ist bereits werkseitig in den geraden Tonarm eingebaut.

*Die Rille von SP Schallplatten (78 U/min) ist 3 bis 4 Mal breiter als bei typischen 33 1/3 U/min Schallplatten, was die Abtastnadel beschädigen und Geräusche verursachen kann, wenn die

vorinstallierte Abtastnadel verwendet wird. Bitte nur eingeschränkt einsetzen.

Gehäusekonstruktion aus hochdichtem MDF

Im Gegensatz zu anderen Geräten mit Kunststoffchassis minimiert eine einzelne Holzplatte mit hochdichtem MDF Vibrationen und Resonanzen, um jede Schallplattensammlung mit klarerem Klang wiederzugeben.

Eingebauter MM Verstärker mit Phono EQ

Genießen Sie die Vinyl Wiedergabe mit jedem Verstärker, unabhängig vom Eingang. Der TN-180BT-A3 unterstützt sowohl Phono- als auch Line-Ausgang, so dass Vinyl mit oder ohne Phono-Equalizer abgespielt werden können.

Authentischer Plattenteller mit Riemenantrieb

Der Kunststoffteller wird von einem Gleichstrommotor mit hohem Drehmoment angetrieben, während die Präzisionsspindel aus rostfreiem Stahl und der langlebige Spindelhalter aus Messing für eine präzise Drehgeschwindigkeit sorgen.

Alle Merkmale auf einen Blick

- Plattenspieler mit Riemenantrieb
- Eingebauter Bluetooth Sender für BT Lautsprecher oder Kopfhörer
- MM Tonabnehmer AT3600L von Audio-Technica vorinstalliert
- Eingebauter Phono Entzerrungsverstärker
- Phono und Line Ausgänge
- Hochdichtes MDF Gehäuse für verbesserte Resonanzreduzierung
- 3 Geschwindigkeiten (33/45/78 u/min)
- Schlankes Design in Schwarz, Weiß oder Kirsche
- Auto Return und manueller Armheber

Lieferumfang

- Gummimatte
- EP-Adapter
- VM(MM)-Typ-Patrone AT3600L (vorinstalliert)
- Staubschutzhülle
- Staubschutzabdeckung Scharniere x 2
- RCA-Audiokabel
- Wechselstromadapter (GPE053A-V120050-Z)
- Benutzerhandbuch

Spezifikationen

Produktattribute

EAN:	4907034223503
Herstellernummer:	TN-180BT-A3/W
Produkt Gewicht:	4.5 kilogramm
Stk. pro Überkarton:	1 Stück

Eigenschaften des Plattenspieler

Typ:	Semi-automatic
Antriebsart:	Belt-drive
Geschwindigkeiten:	33 rpm 45 rpm 78 rpm
Wow & Flattern:	0.25%

Eingebauter Vorverstärker:	true
S/N-Verhältnis:	64
Tonabnehmer:	AT3600L
Tonabnehmer-Typ:	MM
Tonabnehmer-Ausgang:	3.5mV (1 kHz, 5cm/s)
Gewicht Tonabnehmer:	5

Audio-Ausgänge

Phono (MM):	1
Ausgangspegel & Impedanz Phono (MM):	2.4mV (± 3 dB)
RCA:	1
Ausgangspegel & Impedanz Phono RCA:	149mV (-16.5 dBV)
Kabellos:	Bluetooth

Energieversorgung

Energieverbrauch:	0.2-1.5
-------------------	---------

Abmessungen und Gewicht

Produkthöhe:	10.5
Produktbreite:	42
Produktlänge:	35.6
Produktgewicht:	4.9
Verpackung Höhe:	22.1
Verpackung Breite:	54.8
Verpackung Länge:	43.1
Gewicht der Box:	7.5