



TEAC

TN-3B-SE Plattenspieler mit Riemenantrieb, Schwarz

250446

Der TN-3B-SE ist ein stilvoller Plattenspieler mit Riemenantrieb und eingebautem MM-Typ PHONO EQ-Verstärker.



Farbe



Style

MIT USB, **OHNE USB**

PRODUKTDDETAILS

TEAC TN-3B-SE

Der TN-3B-SE ist ein stilvoller, schlanker Plattenspieler mit Riemenantrieb, eingebautem MM-Typ PHONO EQ-Verstärker. Er verwendet einen neuen Tonarm mit Drehpunktfunktion, der in Zusammenarbeit mit dem High-End-Tonarmhersteller SAEC entwickelt wurde und für höchste Stabilität und Auflösung sorgt.

Der Riemenantrieb hilft, unerwünschte Cogging-Effekte (z.B. feines Pulsieren) durch den Betrieb des Motors zu reduzieren, um eine präzise und gleichmäßige Plattenrotation zu gewährleisten. Der TN-3B-SE verwendet außerdem einen hochpräzisen NJM808080 Operationsverstärker in seinem eingebauten Phono-EQ-Verstärker, der es dem Benutzer ermöglicht, den Klang seiner Vinylplatten mit geringer Verzerrung und in hoher Qualität zu genießen.

Der TN-3B-SE bietet eine natürliche und ausgewogene Klangqualität und ist schnell und einfach einzurichten. Wir glauben, dass es einen neuen Standard setzt, der die Bedürfnisse sowohl von audiophilen als auch von leidenschaftlichen Plattensammlern erfüllt.

SEAC Tonarm

In Zusammenarbeit mit der SAEC Corporation, einem weltberühmten High-End-Tonarmhersteller, verfügt der Tonarm des TN-3B-SE über eine messerkantige Drehpunktfunktion. Im Gegensatz zu herkömmlichen Lagern tragen subtile Bewegungen mit diesem Tonarm tatsächlich dazu bei, einen dynamischeren Klang mit exzellenter Auflösung zu erzeugen. Der S-förmige Tonarm verwendet auch eine universelle Headshell-Fassung, die es dem Benutzer ermöglicht, schnell und einfach Kartuschen (von 14 - 23g / 0.5 - 0.8 oz.) / Headshells auszutauschen.

Präzise Anti-Skating und Stylus-Druckeinstellung

Der statisch balancierte, S-förmige Tonarm ist mit einem Gegengewicht für eine präzise Einstellung des Auflagedrucks sowie einem Anti-Skating-Mechanismus für eine genaue Einstellung der Auflagekraft ausgestattet, sodass die Vinylplatten präzise abgespielt werden kann.

Vorinstallierte Kartusche der VM-Serie

Eine Audio-technica AT-VM95E Kartusche mit einer elliptisch geformten Stylusspitze wird bequem auf der Headshell vorinstalliert. Nachdem Sie die Box geöffnet haben, richten Sie ganz einfach den Plattenteller ein und montieren die Headshell auf den Tonarm, damit Sie Ihre Platten genießen können.

Integrierter MM-Phono-EQ-Verstärker

Der TN-3B-SE verfügt über einen MM Phono-EQ-Verstärker, mit dem Sie den Plattenspieler an einen herkömmlichen Verstärker/Hi-Fi-System anschließen können, dem ein PHONO-Eingang fehlt. Der NJM808080 ist ein verzerrungsarmer Hi-Fi-Operationsverstärker, der eingesetzt wird, um die Low-Pegel-Signale von der Phonokassette auf LINE-Pegel zu verstärken.

Externer Riemenantrieb mit Aluminiumdruckgussplatte

Der Riemenantrieb minimiert Motor-Cogging durch das Antreiben des äußeren Plattenrands (größerer Durchmesser, größere Masse, größere Oberfläche).

Luxuriöse, mehrschichtige Lackierung

Alle internen Komponenten sind auf einem robusten und hochdichten MDF-Sockel montiert, der für Steifheit und Schwingungsdämpfung sorgt. Dank des eleganten und stilvollen Designs bietet der TN-3B-SE den perfekten Rahmen für das Hören von Vinylplatten.

33-1/3 und 45 U/min 2-Gang-Drehscheibe

Der TN-3B-SE unterstützt sowohl 33-1/3 als auch 45 U/min für LP- und EP-Aufnahmen. Unser Anspruch an die Qualität der Technik zeigt sich auch in der Konstruktion des Drehreglers zur Anfahr-/Drehzahlauswahl, der aus gefrästem Aluminium besteht.

Isolierende Füße mit ausgezeichneter Stoßdämpfung

Die Isolierfüße bestehen aus einer maschinell bearbeiteten Aluminiumschale, die mit einem Gummipolster überzogen ist, das an der hochdichten MDF-Sockel befestigt ist. Dank ihrer hervorragenden Dämpfungseigenschaften ist der TN-3B-SE sehr resistent gegen akustische Rückkopplungen.

Bodenplatte mit Wabenstruktur

Die Bodenplatte mit einem Wabenmuster versehen, das unerwünschte Vibrationen minimiert.

Spezifikationen

Produktattribute

EAN:	4907034224104
Herstellernummer:	TN-3B-SE/B
Produkt Gewicht:	7.4 kilogramm

Eigenschaften des Plattenspieler

Typ:	Manual
Antriebsart:	Belt-drive
Geschwindigkeiten:	33 rpm 45 rpm
Wow & Flattern:	0.1% or less
Eingebauter Vorverstärker:	true
S/N-Verhältnis:	67
Tonabnehmer:	AT-VMN95E
Tonabnehmer-Typ:	MM
Tonabnehmer-Ausgang:	4.0mV (1kHz, 5cm/sec.)
Gewicht Tonabnehmer:	6.1
Headshell inkludiert:	17.1
Empfohlenes Tonabnehmergewicht:	3-12
Empfohlenes Tonabnehmergewicht (inkl.	14-23

Audio-Ausgänge

Ausgangspegel & Impedanz Phono (MM):	4.0mV (1kHz)
RCA:	1

Energieversorgung

Stromverbrauch (Ruhemodus):	0.5
Energieverbrauch:	1.5

Abmessungen und Gewicht

Produkthöhe:	11.7
Produktbreite:	42
Produktlänge:	35.6
Produktgewicht:	5
Verpackung Höhe:	21
Verpackung Breite:	55
Verpackung Länge:	42