



Sicherungseinsatz, Niederspannung, 15 A, AC 600 V, 200 kA, 10 x 38 mm, 13/32 x 1-1/2 inch, CC, UL, verwechlungssicher, träge



Typ
Katalog Nr.

CLASS CC TIME DELAY REJECTION FUSE
FNQ-R-15

Lieferprogramm

Sortiment			Sicherung
Grundfunktion			Sicherungseinsatz
Anwendungsgebiet			Niederspannung
Bemessungsstrom	I	A	15
Bemessungsspannung			AC 600 V
Größe			10 x 38 mm 13/32 x 1-1/2 inch
Betriebsklasse			CC
Beschreibung			verwechlungssicher
Ausschaltvermögen		kA	200
Verwendung			Abzweigstromkreis
Auslösecharakteristik	Klasse		träge
Norm/Approbation			UL
Form			zylindrisch

Technische Daten nach ETIM 6.0

Schutzschaltgeräte, Sicherungen, Reiheneinbau-/Aufbaugeräte (EG000020) / Zylindrische Sicherung (EC002704)			
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektroinstallationsanlage, -gerät / Schmelzsicherungseinsatz / Zylindrische Sicherung (Schmelzsicherung) (ecl@ss8.1-27-14-20-02 [AFZ797010])			
Größe			10x38 mm
Bemessungsspannung			AC 600 V
Nennstrom		A	15
Mit Schlagmelder			nein