



Neutralleiterbrücke, Niederspannung, 32 A, AC 660 V, BS88/A1, BS

Typ CAMASTER NEUTRAL LINK
Katalog Nr. 32CMLC

Lieferprogramm

Sortiment			Sicherungszubehör
Grundfunktion			Neutralleiterbrücke
Anwendungsgebiet			Niederspannung
Bemessungsstrom	I	A	32
Bemessungsspannung			AC 660 V
Baugröße			BS88/A1
Verwendung			Sicherungshalter CM32FC
Norm/Approbaton			BS
Werkstoff			Kupfer
Normen/Bestimmungen			BS88-2

Technische Daten nach ETIM 8.0

Schutzschaltgeräte, Sicherungen (EG000020) / NH-Trennmesser (EC000026)			
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektroinstallationsanlage, -gerät / Schmelzsicherungssysteme / NH-Trennmesser (ecl@ss10.0.1-27-14-21-05 [AKE277013])			
Bemessungsstrom		A	
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom		W	
Baugröße			sonstige