



Spannungsanzeige, 230/400VAC, Grün

Typ UVA
Katalog Nr. 167285

Technische Daten nach ETIM 8.0

Niederspannungsschaltgeräte (EG000017) / Leuchtmelder, Komplettgerät (EC000272)			
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Niederspannungs-Schalttechnik / Befehls- und Meldegerät / Leuchtmelder, Komplettgerät (ecl@ss10.0.1-27-37-12-23 [AKF041014])			
Anzahl der Leuchtmelder			3
Farbe der Linse			ohne Kalotte
Ausführung der Fassung			LED
Mit Leuchtmittel			ja
Bemessungsbetriebsspannung Ue		V	400 - 400
Spannungsart			AC/DC
Ausführung des elektrischen Anschlusses			Schraubanschluss
Bauform der Linse			rechteckig
Ausführung der Linse			flach
Lochdurchmesser		mm	0
Breite der Öffnung		mm	18
Höhe der Öffnung		mm	45
Mit Frontring			nein
Werkstoff des Frontrings			sonstige
Farbe Frontring			sonstige
Schutzart (IP)			IP20
Schutzart (NEMA)			sonstige