



**Taster, +LED, 230AC/DC, 1S+1Ö, 16A, orange**

**Typ** Z-PUL230/SO  
**Katalog Nr.** 276298

## Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Technische Daten für Bauartnachweis			
Bemessungsstrom zur Verlustleistungsangabe	$I_n$	A	16
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig	$P_{vid}$	W	2
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig	$P_{vid}$	W	4

## Technische Daten nach ETIM 8.0

Reiheneinbau-/Aufbaugeräte (EG000062) / Taster für Reiheneinbau (EC001546)			
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektroinstallationsanlage, -gerät / Modulares Reiheneinbaugerät für Stromkreisverteiler / Taster für Reiheneinbau (ec1@ss10.0.1-27-14-23-02 [AFZ814014])			
Anzahl der Kontakte als Öffner			1
Anzahl der Kontakte als Schließer			1
Anzahl der Kontakte als Wechsler			0
Schaltstrom		A	16
Schaltspannung		V	250
Spannungsart			AC
Mit Signallampe			ja
Farbe der Kalotte			sonstige
Leuchtmittel			LED
Lampensockel			sonstige
Max. Lampenleistung		W	2
Lampenspannung		V	110 - 240
Farbe des Knopfes			schwarz
Breite in Teilungseinheiten			1
Einbautiefe		mm	60
Schutzart (IP)			IP40