



Drehschalter, 3p, UM, 1 - 0 - 2

Typ **Z-DSU3-102**  
 Katalog Nr. **248877**

**Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439**

Technische Daten für Bauartnachweis			
Bemessungsstrom zur Verlustleistungsangabe	$I_n$	A	20
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig	$P_{vid}$	W	0
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig	$P_{vid}$	W	1.5
Verlustleistung statisch, stromunabhängig	$P_{vs}$	W	0
Verlustleistungsabgabevermögen	$P_{ve}$	W	0
Min. Betriebsumgebungstemperatur		°C	-40
Max. Betriebsumgebungstemperatur		°C	60
			0

**Technische Daten nach ETIM 8.0**

Reiheneinbau-/Aufbaugeräte (EG000062) / Schalter für Reiheneinbau (EC001545)			
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektroinstallationsanlage, -gerät / Modulares Reiheneinbaugerät für Stromkreisverteiler / Schalter für Reiheneinbau (ecl@ss10.0.1-27-14-23-01 [AFZ813014])			
Schaltfunktion			Wechselschalter
Anzahl der Kontakte als Schließer			0
Anzahl der Kontakte als Öffner			0
Anzahl der Kontakte als Wechsler			3
Polzahl			3
Bemessungsstrom		A	20
Bemessungsspannung		V	690
Min. Bemessungsspannung		V	440
Bemessungsabschaltvermögen		kA	0
Kurzschlussfestigkeit (Icw)		kA	10
Spannungsart			AC
Mit Signallampe			nein
Farbe der Kalotte			sonstige
Leuchtmittel			sonstige
Lampensockel			sonstige
Max. Lampenleistung		W	0
Breite in Teilungseinheiten			3
Einbautiefe		mm	60
Schutzart (IP)			IP20
Aufdruck/Kennzeichnung			sonstige
Zwangstrennung (nach DIN VDE 0113)			nein