



Sicherungshalter, Niederspannung, 30 A, AC 600 V, 10 x 38 mm, CC, 1P, UL



Typ
Katalog Nr.

1Pole 30A 600V MFH For 10X38 Class CC
CHCC1DU

Lieferprogramm

Sortiment			Sicherungszubehör
Grundfunktion			Sicherungshalter
Anwendungsgebiet			Niederspannung
Bemessungsstrom	I	A	30
Bemessungsspannung			AC 600 V
Größe			10 x 38 mm
Betriebsklasse			CC
Beschreibung			DIN-Schienenmontage farbcodiert Ausgelegt für den Einsatz mit 75 °C- oder 90 °C-Draht Litendraht Flachstecker und mit Kammshienen Verwendung von Leitungen mit höherer Temperaturbemessung bei entsprechender Leitungsverringerung. modular
Polzahl			1P
Verwendung			für zylindrische Sicherungseinsätze
Norm/Approbaton			UL
Normen/Bestimmungen			IEC cULus CCC CSA UR

Technische Daten nach ETIM 6.0

Schutzschaltgeräte, Sicherungen, Reiheneinbau-/Aufbaugeräte (EG000020) / Halter für zylindrische Sicherung (EC002705)			
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektroinstallationsanlage, -gerät / Schmelzsicherungssysteme / Halter für zylindrische Sicherung (ec1@ss8.1-27-14-21-21 [ADI305004])			
Für Sicherungsgröße			10x38 mm
Polzahl			1
Mitschaltender Neutralleiter			nein