

DATENBLATT - 3POLE 30A 600V MFH FOR 10X38 MIDGET FUSE



Sicherungshalter, Niederspannung, 32 A, AC 690 V, 10 x 38 mm, 3P, UL, IEC



Typ
Katalog Nr.

3Pole 30A 600V MFH For 10X38 Midget fuse
CHM3DU

Lieferprogramm

Sortiment			Sicherungszubehör
Grundfunktion			Sicherungshalter
Anwendungsgebiet			Niederspannung
Bemessungsstrom	I	A	32
Bemessungsspannung			AC 690 V
Größe			10 x 38 mm
Beschreibung			DIN-Schienenmontage farbcodiert Ausgelegt für den Einsatz mit 75 °C- oder 90 °C-Draht Litzendraht Flachstecker und mit Kammschienen Verwendung von Leitungen mit höherer Temperaturbemessung bei entsprechender Leitungsverringering. modular
Polzahl			3P
Verwendung			für zylindrische Sicherungseinsätze
Norm/Approbation			UL IEC
Normen/Bestimmungen			IEC cULus CCC CSA UR

Technische Daten nach ETIM 6.0

Schutzschaltgeräte, Sicherungen, Reiheneinbau-/Aufbaugeräte (EG000020) / Halter für zylindrische Sicherung (EC002705)			
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektroinstallationsanlage, -gerät / Schmelzsicherungssysteme / Halter für zylindrische Sicherung (ecI@ss8.1-27-14-21-21 [ADI305004])			
Für Sicherungsgröße			10x38 mm
Polzahl			3
Mitschaltender Neutralleiter			nein