

BRAUN DigiFrame 1361 8GB

UNTERSTÜTZT / SUPPORTS
1080p
FULL HD VIDEO

IPS Technology



Hochwertiger digitaler Bilderrahmen mit einem großen 33,78cm (13,3“) TFT IPS Display mit LED-Backlight zur Wiedergabe Ihrer digitalen Bilder, Videoclips (auch Full HD) und MP3-Musikdateien. Ein/Aus-Schaltzeit programmierbar - Auto-Start-Funktion - HDMI-Eingang

- PC-unabhängiger, digitaler Bilderrahmen im eleganten schwarzen Acryl-Design
- Hochwertiges 33,78 cm (13,3“) IPS TFT Display mit LED-Backlight-Technik, Auflösung 1920 x 1080 Pixel (16:9), Helligkeit 300 cd/m², Kontrast 500:1
- IR-Fernbedienung und benutzerfreundliche OSD-Bildschirm-Menüführung
- Geeignet für verschiedene Speicherkartentypen: Secure Digital Karte (SD und SDHC), MultiMedia Karte (MMC), Memory Stick (MS) und USB-Speichersticks
- Wiedergabe von Bildern im JPEG-Format
- Diaschau-Funktion mit verschiedenen Wiedergabeeffekten und -zeiten (3, 5, 10, 30 oder 60 Sekunden)
- Wiedergabeformate von Videoclips: MPEG 1/2/4, Divx4.0, Divx5.0, MJPEG, AVI, MOV, RMVB
- Unterstützt Full HD Videos (1080p)
- Wiedergabe von Musikdateien im MP3-Format
- Thumbnail-Mode, Zoom-Funktionen, Bilder drehen, Helligkeits-, Kontrast-, Farbeinstellung
- Unterstützt laufende Untertitel und Zeitleiste während der Foto-, Musik- und Filmwiedergabe
- Bilder und Videos können kombiniert abgespielt werden
- Im Video-Modus sind Werbeclips einblendbar
- Eingebaute Stereo-Lautsprecher (2x2 W)
- Kalender / Uhr / Alarm Funktion
- Auto-Start, sobald Gerät mit dem Stromnetz verbunden und eingeschaltet wird
- Verschiedene wählbare Startfunktionen (Foto, Musik, Video oder Foto + Video)
- Ein/Aus-Schaltzeit programmierbar
- USB 2.0 und HDMI-Eingang
- VESA Vorbereitung 75x75mm, Hakenlöcher zur Wandmontage

Bilderanzahl max. 999 Aufnahmen

Unterstützt Speicherstick/SD Karte mit max. 32GB

Maße: ca. 324 x 227 x 25 mm

Gewicht: ca. 1.009 g

Stromversorgung: über 12 V / 2 A Netzadapter (100 – 240 V / 50 ~ 60 Hz)

Lieferumfang: DigiFrame 1361, Fernbedienung, Netzadapter, Gebrauchsanweisung, Energielabel

Art.-Nr. 21262 / EAN 4000567212621

Technische-/Design-Änderungen und Druckfehler vorbehalten!