

Art.-Nr.	VE	PG	EAN
827804003	1	116	 4008224642958

INFRAcontrol Präsenzmelder, Erfassungswinkel 360°, Montage Deckeneinbau, Erfassungsbereich bis 12 m, Schutzart IP20, Erfassung Infrarot, Slave, weiß, 230 VAC, 50 Hz



Technische Daten		827804003
Ausführung		Präsenzmelder
Montageart		Unterputz
Werkstoff		Kunststoff
Werkstoffgüte		Thermoplast
Oberfläche		lackiert
Ausführung der Oberfläche		matt
Farbe		weiß
Schutzart (IP)		IP20
Spannungsart		AC
Sensortyp		passiv Infrarot
Mit DALI-Schnittstelle		Nein
Konstantlichtregelung		Nein
HLK-Ansteuerung		Nein
Zwangseinschaltung		Ja
Zwangsabschaltung		Ja
Tierschneise		Nein
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung		Nein
Vernetzbar		Nein
Optimale Montagehöhe		2,5m
Treppenhausüberwachung		Nein
Überbrückungsschalter		Nein
Max. Reichweite zu einer Seite		6m
Max. Präsenzbereich		12,5m ²
Max. Reichweite frontal		6m
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden		12m
Geeignet für drahtlose Übertragung		Nein
Fernbedienbar		Nein
Mit Fernbedienung		Nein
Ansprechempfindlichkeit einstellbar		Ja
Ansprechhelligkeit einstellbar		Nein
Mit Signaleinheit		Nein
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit		Nein
Geeignet für Deckenmontage		Ja
Geeignet für Wandmontage		Nein
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz		Nein

Technische Daten	827804003
Anschlussart	Steckklemme
Halogenfrei	Ja
Antibakterielle Behandlung	Nein
RAL-Nummer (ähnlich)	9010
Transparent	Nein
Frequenz	50Hz
Nennspannung	230V
Min. Einschaltdauer	0s
Max. Einschaltdauer	0min
Erfassungswinkel horizontal	360°
Schwenkbereich Sensor, horizontal	0°
Schwenkbereich Sensor, vertikal	0°
Geeignet für C-Last	Nein
Temperatur	-20-+50°C
Max. Einschaltstrom	10A
Nebenstelleneingang	Nein
Alarmfunktion	Nein
Tiefe	75,5mm
Durchmesser	111,5mm
Einbautiefe	41mm
Einbaudurchmesser	65mm
Min. Tiefe der Gerätedose	47mm