


Art.-Nr.	VE	PG	EAN
827805004	1	116	 4008224642965

INFRAcontrol Präsenzmelder, Erfassungswinkel 360°, Montage Decke Aufbau, Erfassungsreichweite bis 12 m, Schutzart IP20, Erfassung Infrarot, Slave, weiß, 230 VAC, 50 Hz



Technische Daten		827805004
Ausführung	Präsenzmelder	
Montageart	Aufputz	
Werkstoff	Kunststoff	
Werkstoffgüte	Thermoplast	
Oberfläche	lackiert	
Ausführung der Oberfläche	matt	
Farbe	weiß	
Schutzart (IP)	IP20	
Spannungsart	AC	
Sensortyp	passiv Infrarot	
Mit DALI-Schnittstelle	Nein	
Konstantlichtregelung	Nein	
HLK-Ansteuerung	Nein	
Zwangseinschaltung	Ja	
Zwangsabschaltung	Ja	
Tierschneise	Nein	
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung	Nein	
Vernetzbar	Nein	
Optimale Montagehöhe	2,5m	
Treppenhausüberwachung	Nein	
Überbrückungsschalter	Nein	
Max. Reichweite zu einer Seite	6m	
Max. Präsenzbereich	12,5m ²	
Max. Reichweite frontal	6m	
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden	12m	
Geeignet für drahtlose Übertragung	Nein	
Fernbedienbar	Nein	
Mit Fernbedienung	Nein	
Ansprechempfindlichkeit einstellbar	Ja	
Ansprechhelligkeit einstellbar	Nein	
Mit Signaleinheit	Nein	
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit	Nein	
Geeignet für Deckenmontage	Ja	
Geeignet für Wandmontage	Nein	
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz	Nein	

Technische Daten	827805004
Anschlussart	Steckklemme
Halogenfrei	Ja
Antibakterielle Behandlung	Nein
RAL-Nummer (ähnlich)	9010
Transparent	Nein
Frequenz	50Hz
Nennspannung	230V
Min. Einschaltdauer	0s
Max. Einschaltdauer	0min
Erfassungswinkel horizontal	360°
Schwenkbereich Sensor, horizontal	0°
Schwenkbereich Sensor, vertikal	0°
Geeignet für C-Last	Nein
Temperatur	-20-+50°C
Max. Einschaltstrom	10A
Nebenstelleneingang	Nein
Alarmfunktion	Nein
Tiefe	82mm
Durchmesser	111,5mm
Einbautiefe	0mm
Einbaudurchmesser	0mm
Min. Tiefe der Gerätedose	0mm