

# brennenstuhl®

## LED Akku Arbeitsstrahler BS 5000 MA Bosch System, 6000lm, IP55



### Technische Daten

Artikelnummer:	1171630501	Akku-Spannung:	18 V
EAN:	4007123674572	Mit Steckdose:	Nein
VPE:	1	Schlagfestigkeit:	IK08
Lichtstrom:	6.000 lm	Schutzklasse:	III
Leistungsaufnahme:	50 W	Schutzart (IP):	IP55
Farbtemperatur:	5.000 K	Farbe:	grau, blau
Nenneingangsspannung:	18 V	Verpackung:	Im Verkaufskarton
Lebensdauer:	50.000 h	Produktgewicht (ohne Verpackung):	2,28 kg
		Produktlänge (ohne Verpackung):	27,6 cm

<b>Produktbreite (ohne Verpackung):</b>	16,3 cm
<b>Produkthöhe (ohne Verpackung):</b>	27,6 cm
<b>Produktgewicht (inkl. Verpackung):</b>	2,69 kg
<b>Produktlänge (inkl. Verpackung):</b>	28,5 cm
<b>Produktbreite (inkl. Verpackung):</b>	17,2 cm
<b>Produkthöhe (inkl. Verpackung):</b>	29 cm

## Produkttexte

Maximale Kompatibilität mit Akkus aus dem Bosch Professional 18V System.

- \* Mit leuchtstarken OSRAM-LEDs mit hohem Wirkungsgrad und langer Lebensdauer.
- \* Effiziente Lichtleistung durch Akku Technologie.
- \* Schnell einsatzfähig durch wechselbaren Bosch Professional 18 V Akku.
- \* Kompatibel mit ProCORE18V und GBA 18V Li-Ionen Akkus aus dem Bosch Professional Sortiment.
- \* Schaltstufen für Arbeitsbeleuchtung mit 100% und 50%, dimmbar 10% bis 100%.
- \* Leuchtdauer circa 2,5h (100%), 5h (50%), bei Verwendung eines Akkus 18V 5Ah.
- \* Mit integrierter USB Powerbank.
- \* Robustes Gehäuse, rutschfest durch gummierten Eckschutz.
- \* Klappbügel zum Aufstellen oder Befestigen auf Stativ.
- \* Jeder kompatible Akku passt garantiert durch die abnehmbare Akku-Schutzhaube.
- \* Betriebsmittel der Kategorie 2 (K2): Einsatz für den rauen Betrieb mit hohen mechanischen, physikalischen und chemischen Einwirkungen.

## Lieferumfang

LED Akku Arbeitsstrahler BS 5000 MA