

# brennenstuhl®

## Akku LED Arbeitsstrahler SH 1000 MA, 1000lm, IP54



### Technische Daten

<b>Artikelnummer:</b>	1173700005	<b>Akku-Spannung:</b>	3,7 V
<b>EAN:</b>	4007123681303	<b>Leuchtdauer max.:</b>	6 h
<b>VPE:</b>	1	<b>Akku-Ladezeit ca.:</b>	3 h
<b>Lichtstrom:</b>	1.000 lm	<b>Anzahl der Batterien:</b>	1
<b>Leistungsaufnahme:</b>	10 W	<b>Batterie Bauart:</b>	Akku fest eingebaut
<b>Farbtemperatur:</b>	6.500 K	<b>Batterie Technologie:</b>	Lithium-Ion
<b>Nenneingangsspannung:</b>	5 V	<b>Schlagfestigkeit:</b>	IK07
<b>Akku-Kapazität:</b>	2,2 Ah	<b>Schutzklasse:</b>	III
		<b>Schutzart (IP):</b>	IP54
		<b>Farbe:</b>	schwarz, grau
		<b>Verpackung:</b>	Im Verkaufskarton
		<b>Produktgewicht (ohne Verpackung):</b>	0,25 kg

<b>Produktlänge (ohne Verpackung):</b>	4 cm
<b>Produktbreite (ohne Verpackung):</b>	10 cm
<b>Produkthöhe (ohne Verpackung):</b>	10 cm
<b>Produktgewicht (inkl. Verpackung):</b>	0,33 kg
<b>Produktlänge (inkl. Verpackung):</b>	6,5 cm
<b>Produktbreite (inkl. Verpackung):</b>	12,5 cm
<b>Produkthöhe (inkl. Verpackung):</b>	11,8 cm

## Produkttexte

LED Arbeitsstrahler ideal für den vielfältigen Einsatz im Handwerk, im Haus, Garten, oder beim Camping.

- \* Bauform im handlichen und kompakten Taschenformat.
- \* Multifunktion-Halte-System mit Karabinerring und Magnet für eine flexible Positionierung.
- \* Leichtes und robustes Kunststoffgehäuse.
- \* Mit Ein/Aus Schalter und 3 verschiedenen Helligkeitsstufen (25%/50%/100%) und Flash-Funktion.
- \* Integrierter Li-Ion Akku 3,7 V/2,2 Ah mit Ladeanzeige
- \* Aufladung über Anschluss Typ C, Ladekabel Typ A/C inklusive (Inbetriebnahme ist während der Aufladung nicht möglich).

## Lieferumfang

Akku LED Arbeitsstrahler SH 1000 MA, 60cm Micro USB Kabel