

LED Strahler WS 2050 SP mit Bewegungsmelder, 1680lm, IP44, schwarz



Technische Daten

Artikelnummer:	1178080110	Mit Bewegungsmelder:	Ja
EAN:	4007123680108	Max. Erfassungreichweite:	10 m
VPE:	1	Max. Erfassungswinkel:	10 m
Lichtstrom:	1.680 lm	Min. Einschaltdauer:	10 s
Leistungsaufnahme:	20,5 W	Max. Einschaltdauer:	4 min
Lichtausbeute:	81 lm/W	Schlagfestigkeit:	IK07
Energieeffizienzklasse:	F	Schutzklasse:	I
Farbtemperatur:	3.000 K	Schutzart (IP):	IP44
Min. Nenneingangsspannung:	220 V		

Max. Nenneingangsspannung:	240 V	Farbe:	schwarz
		Verpackung:	Im Verkaufskarton
		Produktgewicht (ohne Verpackung):	0,55 kg
		Produktlänge (ohne Verpackung):	17 cm
		Produktbreite (ohne Verpackung):	18,3 cm
		Produkthöhe (ohne Verpackung):	16,5 cm
		Produktgewicht (inkl. Verpackung):	0,71 kg
		Produktlänge (inkl. Verpackung):	18 cm
		Produktbreite (inkl. Verpackung):	14,5 cm
		Produkthöhe (inkl. Verpackung):	22 cm

Produkttexte

LED Außenstrahler als perfekte Lichtquelle für bspw. Hauseingänge, Hofeinfahrten, Garagen, Gärten usw.

- * LED Strahler im schlankem Design.
- * Mit horizontal und vertikal schwenkbarem Strahlerkopf.
- * Optimale Ausleuchtung und flexible Positionierung des Strahlers.
- * Schwenkbarer 180°-Bewegungsmelder mit bis zu 10 m Reichweite.
- * Leuchtdauer individuell von ca. 10 Sek. bis 4 Min. einstellbar.
- * UV-beständiges Kunststoffgehäuse.
- * Einfache und flexible Montage an die Wand.
- * Inklusive Befestigungsmaterial (2x Schrauben PWA4x35mm und 2x Dübel ϕ 6x27mm).

Lieferumfang

LED Strahler WS 2050 SP mit Bewegungsmelder, Befestigungsmaterial (2x Schrauben PWA4x35mm und 2x Dübel ϕ 6x27mm)