

brennenstuhl®

brennenstuhl®Connect WiFi Filament LED Lampe Standard E27, 490lm, 4,9W



Technische Daten

| | | | |
|--------------------------|----------------------|--|-------------------|
| Artikelnummer: | 1294870273 | Lampenlebensdauer: | 15.000 h |
| EAN: | 4007123681075 | Fassung: | E27 |
| VPE: | 1 | E c 1000 h: | 5 kWh |
| Kompatibilität: | brennenstuhl®Connect | Nenneingangsspannung: | 240 V |
| Funkfrequenz: | 2,4 GHz | Verpackung: | Im Verkaufskarton |
| Funkreichweite: | 30 m | Produktgewicht (ohne Verpackung): | 0,04 kg |
| Lampenform: | Standard | Produktlänge (ohne Verpackung): | 6 cm |
| Nutzlichtstrom: | 470 lm | Produktbreite (ohne Verpackung): | 6 cm |
| Gesamtlichtstrom: | 470 lm | | |

| | | | |
|----------------------------|---------|---|---------|
| Wirkungsgrad Lampe: | 95 lm/W | Produkthöhe (ohne Verpackung): | 10,5 cm |
| Farbtemperatur: | 2.200 K | Produktgewicht (inkl. Verpackung): | 0,08 kg |
| Lampenleistung: | 4,9 W | Produktlänge (inkl. Verpackung): | 7 cm |
| Leuchtfarbe: | weiß | Produktbreite (inkl. Verpackung): | 7 cm |
| Dimmbar: | Nein | Produkthöhe (inkl. Verpackung): | 12 cm |

Produkttexte

Perfektes Retro-Design bietet sanftes Leuchten für eine warme Atmosphäre.

- * Die dimmbare E27 LED Glühbirne, im besonderen Vintage Design, schafft eine gemütliche Atmosphäre.
- * brennenstuhl®Connect WiFi Filament LED Lampe gibt ein angenehmes und warmes Licht, die Helligkeit ist stufenlos einstellbar.
- * Einfache Inbetriebnahme und Steuerung mit der kostenlosen brennenstuhl®Connect App.
- * Steuerung elektrischer Geräte über Smartphone oder Tablet.
- * Schalten von überall mit Remote Access.
- * Konfigurieren Sie individuelle Zeitpläne mit unserer Countdown und Timer Funktion.
- * Verschiedene Szenen für Lichtatmosphäre.
- * Alle Einstellung sind auch per Sprachbefehl mit Amazon Alexa oder Google Assistant einstellbar.

Lieferumfang

brennenstuhl®Connect WiFi Filament LED Lampe Standard E27, Bedienungsanleitung