

brennenstuhl®

Multi Battery LED Akku Baustrahler 3000 MA, 3150lm, IP65



MULTI BATTERY
HIV SYSTEM



Technische Daten

Artikelnummer:	1173700007	Akku-Spannung:	18 V
EAN:	4007123681907	Schlagfestigkeit:	IK08
VPE:	1	Schutzklasse:	III
Lichtstrom:	3.150 lm	Schutzart (IP):	IP65
Leistungsaufnahme:	27 W	Farbe:	schwarz, grau
Lichtausbeute:	116 lm/W	Verpackung:	Im Verkaufskarton
Farbtemperatur:	6.500 K	Produktgewicht (ohne Verpackung):	2,29 kg
Nenneingangsspannung:	18 V	Produktlänge (ohne Verpackung):	16,9 cm
		Produktbreite (ohne Verpackung):	28,5 cm
		Produkthöhe (ohne Verpackung):	22,7 cm

Produktgewicht (inkl. Verpackung):	2,6 kg
Produktlänge (inkl. Verpackung):	22,8 cm
Produktbreite (inkl. Verpackung):	29 cm
Produkthöhe (inkl. Verpackung):	22,5 cm

Produkttexte

Maximale Flexibilität. Volle Kompatibilität mit den führenden Akku-Technologien.

- * Kompatibel mit verschiedenen 18V Akkus (verschiedene Ah Klassen) der 7 Powertool-Hersteller: Bosch Professional, Dewalt, Festool, Flex, Makita, Metabo CAS, Milwaukee.
- * Arbeitsstrahler inklusive Schnittstellen Adapter für genannte Hersteller.
- * Mit 4 Schaltstufen (100% - 75% - 50% - 25%), direkt volle Power beim Einschalten.
- * Leuchtdauer in Abhängigkeit des verwendeten Akkus 38 min pro Ah.
- * Akku-Zustandsanzeige für die Restenergie des eingesetzten Akkus, die Akkus sind extern zu laden.
- * Schutzsystem für Power-Tool Akkus: Die eingesetzten Akkus sind vor Tiefenentladung und Überhitzung (hervorgerufen durch hohe Lastströme) geschützt.
- * Abnehmbare Akku Schutzhaube.
- * LED Strahler mit Kippschutz, schützt Arbeitslicht und Gehäuse des Strahlers.
- * Standfestes Gehäuse für eine sichere Nutzung.
- * Ergonomischer Griff.
- * Mit Ein/Aus Schalter.
- * Stativmontage möglich.
- * Betriebsmittel der Kategorie 2 (K2): Einsatz für den rauen Betrieb mit hohen mechanischen, physikalischen und chemischen Einwirkungen.

Lieferumfang

Multi Battery LED Akku Baustrahler 3000 MA, 6 Schnittstellen-Adapter, Tasche für Adapter