

# Reolink B4K11

## Smarte 4K 8 MP PoE-IP-Kamera mit farbiger Nachtsicht

EAN: 6975253980970

Die Reolink B4K11 ist eine PoE Überwachungskamera für außen mit Bewegungsmelder und verfügt über eine Auflösung von 8 MP (3840x2160). Das Modell B4K11 bietet Ihnen damit eine klare Videoübertragung und scharfe Bilder mit 5x optischem Zoom. Perfekte Nachtsicht auf bis zu 30m ist gewährleistet, dank IR-LED's und Spotlights. Die B4K11 von Reolink überträgt Bilder mit 100 Mbps.



Mit intelligenter Auto- und Personenerkennung werden nur die wichtigen Bewegungsmeldungen registriert und übertragen. Mit der eingebauten Sirene werden ungebetene Besucher vertrieben, mit dem Zwei-Wege Audio haben Sie die Möglichkeit mit Besuchern zu kommunizieren.

Die Reolink B4K11 PoE-Kamera verfügt über mehrere Speicheroptionen. Sie können sowohl bewegungsaktivierte als auch zeitdefinierte Aufnahmen speichern, je nach Wunsch. Dabei brauchen Sie nur eine Micro SD-Karte\* bis 256 GB einzulegen oder die Kamera an den Reolink NVR\*\* anzuschließen beziehungsweise einen FTP-Server einzurichten.

Unabhängig von Standort und Zeitpunkt können Sie aus der Ferne auf die Kamera zugreifen:

- Mit der kostenlosen Reolink App auf Ihrem Mobilgerät
- Mit der kostenlosen Reolink Client Software auf Ihrem Computer
- Mit dem Webbrowser ohne weitere Plug-ins

Dank intelligenter Bewegungserkennung können bestimmte Ereignisse und Objekte gezielt gefiltert und aufgenommen werden. Diese Funktion kann an Ihre Bedürfnisse angepasst werden. Sollte irgendwas erkannt werden, wird die Kamera Sie umgehend alarmieren:

- Warn-E-Mails und Push-Benachrichtigungen verschicken
- Bilder/Videos auf FTP-Server hochladen
- Videos der Bewegungserkennung auf der Micro SD-Karte bis zu 256 GB (separat erhältlich) oder in Ihrem Reolink NVR\* aufzeichnen und speichern.

Mit fortschrittlicher intelligenter Personen- und Fahrzeugerkennungstechnologie bietet das Modell B4K11 einen effektiven Schutz. So können Sie Fehlalarme minimieren, ohne wichtige Alarme zu verpassen.

Die B4K11 besteht aus einem soliden, wasserfesten IP66 Aluminiumgehäuse und ist somit für den Einsatz in Außenbereichen bestens geeignet. Die B4K11 Kamera können Sie im Haus und im Freien montieren und sie funktioniert auch bei rauen Witterungsbedingungen einwandfrei.

Das Firmware-Updates für Reolink B4K11 IP-Überwachungskamera sind sehr einfach zu installieren. Laden Sie die neueste Firmware von der Firmware-Seite herunter und aktualisieren Sie diese über die Client Software.

\* separates Zubehör

\*\* Bei der Auswahl eines NVRs wird empfohlen, für eine bessere Kompatibilität den Reolink NVR zu verwenden.

## Hauptmerkmale

- 8 Megapixel Super HD-Auflösung
- 5x optischer Zoom und Autofokus
- Intelligente Personen- und Autoerkennung
- Sirenen-Alarmierung (integriert)
- Bewegungs- und Audioerkennung
- 2-Wege-Audio (integriertes Mikrofon und Lautsprecher)
- Hervorragende Nachtsichteigenschaften: bewegungsaktiviertes 5-Weißlicht-LED und 4 IR-LED's bis zu 30 m (Nachtsicht in Farbe)
- Integrierter Micro SD-Kartenslot für Micro SD-Karten bis 256 GB (separat, nicht im Lieferumfang)
- Wettergeschützt nach IP66
- Kostenlose Firmware-Updates
- Einfacher Fernzugriff über Browser und die kostenlose Reolink-Software
- Funktioniert mit Google Assistent

## Technische Daten

Modell		B4K11
Video & Audio	Bildsensor	1/2.8" CMOS-Sensor
	Auflösung	3840 x 2160 (8.0 Megapixel) bei 25 fps
	Objektiv	F=2.7-13,5mm, F=1.6-3.3 mit IR Cut
	Videokomprimierung	H.265
	Blickwinkel	Horizontal: 105°-31°
		Vertikal: 55°-17°
	Tag-/Nacht-Modus	Automatische Umschaltung
	Infrarot-Nachtsicht	Bis zu 30 m (IR-LED: 4 Stk. / 28 mil / 850 nm)
Farbige Nachtsicht	Bis zu 30 m (Spotlight: 5 Stk. / 4 W/6500 K / 450 Lumen)	
Audio	Zwei-Wege-Audio	
Stromversorgung	PoE	IEEE 802.3 af, 48 V Active
	DC Strom	DC 12.0 V/1 A, <12 W
Schnittstelle	Strom	DC Stromeingang
	System	Reset-Taste
	Ethernet	1 x 10 M/100 Mbps RJ45
	Speicherung	Micro SD-Kartenslot (bis zu 256 GB)
	Audio	Mit integriertem Mikrofon und Lautsprecher
Software & Funktion	Bildfrequenz	Main Stream: 2 fps - 30 fps (Standard: 20fps)
		Sub Stream: 4 fps - 15 fps (Standard 10fps)
	Bitrate	Mainstream: 1024 Kbps - 8192 Kbps (Standard: 256 Kbps)
		Substream: 64 Kbps - 512 Kbps (Standard: 256 Kbps)
	Browser	IE, Edge, Chrome, Firefox, Safari
	Betriebssystem	PC: Windows, Mac OS; Smartphone: iOS, Android
	Smarte Alarme	Bewegungs- / Personen- / Autoerkennung
	Aufzeichnungsmodus	Aufzeichnung bei Bewegungserkennung / nach Zeitplan (Standard; bewegungsaktiviert.
Protokoll & -Standard	HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, UPnP, RTSP, RTMP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P	
Max. Benutzerzugriff	20 Benutzer (1 Administrator-Konto & 19 Benutzerkonten); Unterstützt bis zu 12 simultane Videostreams (10 x Substream & 2 x Mainstream)	
Smart Home	Google Assistant	
Arbeitsumgebung	Temperatur	Arbeitstemperatur: -10°C ~ +55°C (14°F ~ 131°F)
	Feuchtigkeit	Arbeitsfeuchtigkeit: 10% ~ 90%
	Schutzart	IP 66
Größe & Gewicht	Dimensionen	Φ 80 x 72 x 238 mm
	Gewicht	838 g

## Lieferumfang

- Reolink B4K11 PoE-IP-Überwachungskamera
- Netzkabel 1 m
- Kurzanleitung
- Aufkleber Videoüberwachung
- Wasserdichter Deckel
- Lochschablone zur Montage
- Päckchen mit Schrauben
- Schraubenschlüssel