



Drehmomentschraubendreher MH V3-SCREWDRIVER

- Werkzeug zum Verschrauben aller M8-Rundsteckverbinder mit Längsrändel
- Akustisches Signal bei Erreichen des voreingestellten Drehmomentes
- Voreingestelltes Drehmoment von 0,4 Nm

Drehmomentschraubendreher (0,4 Nm)

Technische Daten

Allgemeine Daten

Länge	Klinge: 100 mm
Antrieb	4 mm Sechskant

Mechanische Daten

Masse	ca. 95 g
-------	----------

Passende Systemkomponenten

	MH V3-BIT M8	Steckaufsatz für M8
---	---------------------	---------------------