

# PRODUKTDATENBLATT

## Linear LED Mobile Ring Tripod

LINEAR LED MOBILE RING | Mobile Leuchten zur idealen Ausleuchtung von Videosujets , problemlose Verbindung mit mobilen Geräten



---

### Anwendungsgebiete

- Meeting- und Konferenzräume
- Büros
- Wohnräume
- Online-Meetings
- Nur für Innenraumbeleuchtung

---

### Produktvorteile

- Anpassbare Farbtemperatur für ein breites Anwendungsspektrum
- Flexible Montage der Spots auf Magnetschiene
- Höhenverstellbar

---

### Produkteigenschaften

- Click-CCT Version: Farbtemperatur einstellbar in drei Stufen durch wiederholtes Schalten
- Verbindung mit Mobilgerät via Bluetooth



---

## TECHNISCHE DATEN

### Elektrische Daten

Nennleistung	6,00 W
Nennspannung	5 V
Nennstrom	1200,000 mA
Einschaltstrom	3 A
Netzleistungsfaktor $\lambda$	1,00
Schutzklasse	III

### Photometrische Daten

Lichtstrom	265 lm
Lichtausbeute	48 lm/W
Farbtemperatur	3000 ... 4000 K
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Warm weiß / Kalt weiß
Farbwiedergabeindex Ra	80
Standardabweichung des Farbabgleichs	$\leq 6$ sdc <sub>m</sub>
Flimmer-Messgröße (Pst LM)	-
Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM)	-
Ausstrahlungswinkel	120 °

### Maße & Gewicht

Durchmesser	260 mm
Länge	635.00 mm
Breite	635.00 mm
Höhe	2220.00 mm
Produktgewicht	950,00 g

### Materialien & Farben

Produktfarbe	Schwarz
Gehäusefarbe	Schwarz
Gehäusematerial	Polycarbonat (PC)

Quecksilbergehalt der Lampe	0.0 mg
-----------------------------	--------

## Anwendung & Installation

Umgebungstemperaturbereich	-20...+40 °C
Lagertemperaturbereich	-20...+80 °C
Anschlussart	USB
Schutzart	IP20
Schutzklasse IK (Stoßfestigkeitsgrad)	IK02
Dimmbar	Nein
Montageart	Stehend
Montageort	Alle Oberflächen
LED-Modul austauschbar	Nicht austauschbar

## Lebensdauer

Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C	25000 h
-------------------------------	---------

## Zertifikate & Standards

Normen	CE / UKCA
--------	-----------

## TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Fernbedienung und Batterie im Lieferumfang enthalten

## DOWNLOADS

DOWNLOADS	
-----------	--



User instruction



Declarations of conformity

## VERPACKUNGSMITTEL

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075668515	Faltschachtel 1	70 mm x 340 mm x 680 mm	1281.00 g	16.18 dm <sup>3</sup>
4058075668522	Versandschachtel 6	700 mm x 440 mm x 360 mm	9093.00 g	110.88 dm <sup>3</sup>

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

---

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

