

PRODUKTDATENBLATT

Linear LED Mobile Ring Desktop

LINEAR LED MOBILE RING | Mobile Leuchten zur idealen Ausleuchtung von Videosujets , problemlose Verbindung mit mobilen Geräten



Anwendungsgebiete

- Meeting- und Konferenzräume
- Büros
- Wohnräume
- Online-Meetings
- Nur für Innenraumbeleuchtung

Produktvorteile

- Anpassbare Farbtemperatur für ein breites Anwendungsspektrum
- Flexible Montage der Spots auf Magnetschiene
- Höhenverstellbar

Produkteigenschaften

- Click-CCT Version: Farbtemperatur einstellbar in drei Stufen durch wiederholtes Schalten
- Verbindung mit Mobilgerät via Bluetooth



TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennleistung	5,50 W
Nennspannung	5 V
Nennstrom	1100,000 mA
Einschaltstrom	3 A
Netzleistungsfaktor λ	1,00
Schutzklasse	III

Photometrische Daten

Lichtstrom	250 lm
Lichtausbeute	49 lm/W
Farbtemperatur	3000 ... 4000 K
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Warm weiß / Kalt weiß
Farbwiedergabeindex Ra	80
Standardabweichung des Farbabgleichs	≤ 6 sdc _m
Flimmer-Messgröße (Pst LM)	-
Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM)	-
Ausstrahlungswinkel	120 °

Maße & Gewicht

Durchmesser	200 mm
Länge	310.00 mm
Breite	310.00 mm
Höhe	330.00 mm
Produktgewicht	415,00 g

Materialien & Farben

Produktfarbe	Schwarz
Gehäusefarbe	Schwarz
Gehäusematerial	Polycarbonat (PC)



Quecksilbergehalt der Lampe	0.0 mg
-----------------------------	--------

Anwendung & Installation

Umgebungstemperaturbereich	-20...+40 °C
Lagertemperaturbereich	-20...+80 °C
Anschlussart	USB
Schutzart	IP20
Schutzklasse IK (Stoßfestigkeitsgrad)	IK02
Dimmbar	Nein
Montageart	Stehend
Montageort	Alle Oberflächen
LED-Modul austauschbar	Nicht austauschbar

Lebensdauer

Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C	25000 h
-------------------------------	---------



Zertifikate & Standards

Normen	CE
--------	----

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Fernbedienung und Batterie im Lieferumfang enthalten

DOWNLOADS

DOWNLOADS	
	User instruction
	Declarations of conformity

VERPACKUNGSMITTEL

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075666870	Faltschachtel 1	250 mm x 40 mm x 235 mm	450.00 g	2.35 dm ³
4058075666887	Versandschachtel 20	505 mm x 445 mm x 260 mm	9830.00 g	58.43 dm ³



Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

