



ALL-IN-ONE-AUDIO-REKORDER MIT HOHER AUFLÖSUNG



DER NEUE LS-P5

Der OM SYSTEM LS-P5 lineare PCM-Rekorder ist der ideale Begleiter, egal ob als eigenständiger Rekorder oder Kameramikrofon. Der LS-P5 bietet professionellen Filmemachern, YouTube-Begeisterten, Musikern, Studenten und Journalisten die Tonqualität und Vielseitigkeit, für die die Audio-Rekorder der LS-Serien bekannt sind.



FUNKTIONEN

Drahtloses Bluetooth® Kopfhörer-Monitoring und Smartphone-Steuerung: Erfasse Audiosignale aus der Ferne ohne Kabel (bis zu einer Entfernung von 10 m).

Vielseitigkeit: Ein Gerät. Unzählige Einsatzmöglichkeiten.

Tonqualität der nächsten Generation: Ein Sound mit großer Wirkung – dank des neuen und einzigartigen Mikrofonsystems.

Größe und Konnektivität: Ein sehr leichtes Gerät. Egal, wie du aufzeichnest, du brauchst nur die richtigen Verbindungen.

Ein Audiosystem: Nicht einfach ein Rekorder, sondern ein Ökosystem für die Audioerfassung.

Additional Features:

- TRESMIC II 3 Mikrofonrichtungsregelung
- 96 kHz/24 Bit, lineare PCM Aufnahmequalität
- Bluetooth®-fähig
- 125 dB SPL Schalldruck-Mikrofone
- Modi Intelligent Auto, manuell und Smart Recording
- 16 GB integrierter Speicher (+ MicroSDXC)
- Bis zu 37 Stunden Akku-Lebensdauer.
- Mikrofon-/Line-In-Eingang und Kopfhörerausgang-Verbindung
- 3/4 Stativhalterung

MIKROFON	3 Richtmikrofone (Tresmic II)
MAXIMALER SCHALLDRUCKPEGEL	125 dB SPL (1 % Verzerrung)
AUFNAHME-/PLAYBACK-FORMATE	PCM / FLAC / MP3
INTERNER SPEICHER	16 GB (+microSDHC/microSDXC extern)
SIGNAL-RAUSCH-VERHÄLTNIS	Line-Eingang 92 dB eingebautes Mikrofon (Stereo) 57 dB eingebautes Mikrofon (Mitte) 60 dB
LAUTSPRECHER	18 mm
MAXIMALE LAUTSPRECHERLEISTUNG	230 mW
EINGANGSBUCHSE	Ø 3,5 mm x 1 (MIC/Line-in)
KOPFHÖRERBUCHSE	Ø 3,5 mm x 1 (OHR)
MAXIMALE KOPFHÖRERLEISTUNG	3 mW + 3 mW
INTERNE AKKULADUNG	Ja
STATIVANSCHLUSS	Ja
USB	USB 2.0 micro-B
KOMPATIBLE/S BLUETOOTH-VERSION UND -PROFIL	Ver.5.0, A2DP, AVRCP
DVR.REMOTE SMARTPHONE-APP.	Android/iOS REC/REC_PAUSE/STOP/INDEX/Aufnahmepegel/Dateiname bearbeiten Wellenformenanzeige/verschiedene Einstellungen
MASSE (B x H x T)	39,6 x 112,2 x 16,1 mm
GEWICHT	78 g (inklusive Batterien)
INHALT DER BOX	USB-Kabel (A auf micro-B) 2 Ni-MH AAA-Batterien
ZUSÄTZLICHE EIGENSCHAFTEN UND FUNKTIONEN	Überspielen, SMART-Modus, automatische Empfindlichkeitsanpassung, manuelle Einstellung des Aufnahmepegels, Einstellung des Aufnahmepegels (externes Mikrofon), Begrenzer (Musik/Sprache), Voice Chaser (intelligente Automatik), 2-Sekunden-Vorlaufnahmefunktion, VCVA, Aufnahmemonitor EIN/AUS, Low-Cut-Rauschunterdrückungsfilter, heller Klang, Zoom-Mikrofon, Mikrofonauswahl, 9 Aufnahmeszenen einschließlich 2-Mikrofon-Rauschunterdrückung.

Erfahre mehr über OM SYSTEM & Olympus-Produkte auf olympus.de/audio

*Die technischen Daten und das Aussehen können ohne vorherige Ankündigung oder Verpflichtung seitens des Herstellers geändert werden.
*Die Farben der hier abgedruckten Produkte können von denen der tatsächlichen Produkte abweichen. *Alle anderen Firmen- und Produktnamen sind eingetragene Marken und/oder Marken der jeweiligen Eigentümer. *Das vorliegende Dokument ist ab August 2022 gültig. © 2022 OM Digital Solutions

