

Akku-Betonverdichter

VR001GZ

40V max. • 15.500 min⁻¹ • Ohne
Vorsatz

Zum Verdichten von frisch gegossenem Beton

Akku-Betonverdichter mit zwei 2 Betriebsmodi:
Normal-Modus für den Einsatz in Schalungen sowie
Power-Modus für den Einsatz in großen Säulen- und
Deckenschalungen. Für Verdichtervorsätze mit Ø 32
in den Längen 1,2 m, 1,7 m, 2,4 m und Ø 38 mm in
den Längen 1,2 m, 2,4 m. Lieferung ohne Vorsatz



Technische Details

Bürstenloser Motor	✓
Tool Category	Rühren und Verdichten
Antriebsart	Akku
Akkusystem XGT	✓
Akkuspannung	40 V
Akkutyp (Ni-Cd / Li-Ion)	Li-ion
System	XGT 40Vmax/80V max
Schwingungen pro Minute	12000 - 15500 min ⁻¹
Durchmesser Verdichtervorsatz	28 - 38 mm
Schalldruckpegel (L _{pA})	80 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration	4,9 m/s ²
K-Wert Vibration	1,5 m/s ²
Gewicht inkl. Akku (EPTA)	2,1 - 3,4 kg
Produktabmessung (L x B x H)	282 x 112 x 258 mm

EAN 0088381763998

Link zur Produktseite - www.makita.de



Spezifikationen

- Lieferung ohne Verdichtervorsatz
- Zwei Betriebsmodi: Normal- und Power-Modus: Ermöglicht den Einsatz auf einer Vielzahl von Baustellen
- Konstantelektronik für eine gleichbleibende Geschwindigkeit, ermöglicht eine stabile Verdichtungsarbeit
- Ergonomisch geformter Griff liegt gut in der Hand
- Sperrknopf minimiert die Gefahr der versehentlichen Inbetriebnahme während eines Transports



Weitere Informationen