

Akku- Multifunktionsfräse

RT001GZ10

40V max. • 6/8 mm • 10.000-31.000 min⁻¹

Mit umfangreichem Zubehör wie Kantenfräsen-, Oberfräsen- und Winkelfräsenmodul

Staubarme Multifunktionsfräse mit AWS-Schnittstelle. Lieferung inklusive drei Modulen und passenden Adaptern zur Staubabsaugung, ohne AWS Funk-Adapter. Stufenlos einstellbare Drehzahl per Stellrad. Softstart und Konstantelektronik. Leuchtstarke Doppel-LED mit Vor- und Nachglimmfunktion. Für 6-mm- und 8-mm-Fräser.



Technische Details

Bürstenloser Motor	✓
Akkusystem XGT	✓
Akkuspannung	40 V
Akkutyp (Ni-Cd / Li-Ion)	Li-ion
Akkuschutzsystem	✓
System	XGT 40Vmax/80V max
Leerlaufdrehzahl	10 000 - 31 000 min ⁻¹
Maximale Frästiefe	35 mm
Werkzeugaufnahme	6 / 8 mm
AWS-Schnittstelle	✓
Schalleistungspegel (L _{WA})	92 dB(A)
Schalldruckpegel (L _{pA})	81 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration	≤ 2,5 m/s ²
K-Wert Vibration	1,5 m/s ²
Gewicht inkl. Akku (EPTA)	2,2 - 2,5 kg

EAN 0088381759724

Link zur Produktseite - www.makita.de



Spezifikationen

- Mit Konstantelektronik für gleichbleibende Leistung unter Last
- Verstellbare Drehzahl
- Leuchtstarke Doppel-LED
- Elektrische Bremse
- Bürstenloser, wartungsfreier und langlebiger Motor
- Das Auto-Start Wireless System (AWS) stellt über Bluetooth eine Verbindung zum Staubsauger her
- XPT - Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
- Gehäuse aus Aluminium für hohe Haltbarkeit und lange Lebensdauer
- Mit Sanftanlauf



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

122703-7
Führungsrolle



122965-7
Parallelanschlag justierbar



153489-2
Seitengriff 36



194733-8
Absaugstutzen



195559-1
Absaugstutzen



195563-0
Oberfräsenmodul



195564-8
Führungshalter



196613-4
Kantenfräsenmodul



198987-9
Winkelfräsenmodul



343577-5
Kopierhülse 10,0mm



781039-9
Einmaulschlüssel SW13



781043-8
Einmaulschlüssel SW22

821552-6
MAKPAC Gr. 4



837247-1
Tascheneinsatz für MAK-PAC



A-86181
Spannzange 8mm



A-86197
Spannzange 6mm



Service

Explosionszeichnung

