

Akku-Reciprosäge

DJR189Z

18V • 0-3.100 min⁻¹

Besonders leistungsstark und kompakt durch eine neue Bauform

Die kompakte Bauform ermöglicht ein Arbeiten auf engem Raum. Die neue Bauform und Anordnung des Griffs ermöglicht es, die Kraft auch bei einer einhändigen Bedienung auf das Arbeitsmaterial zu übertragen. Mit kraftvollem, bürstenlosem Motor und Gegengewicht zur Reduzierung der Vibrationen. Werkzeugloser Sägeblattwechsel und LED-Arbeitslicht.



Technische Details

Akkuspannung	18 V
Akkusystem LXT	✓
Akkuschutzsystem	✓
Bürstenloser Motor	✓
Leerlaufhubzahl	0 - 3100 min ⁻¹
Hubhöhe	22 mm
Max. Schnittleistung Holz 90°	255 mm
Max. Schnittleistung Rohr	130 mm
Schalleistungspegel (L _{WA})	99 dB(A)
Schalldruckpegel (L _{pA})	88 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
K-Wert Vibration	1,5 m/s ²
Gewicht inkl. Akku (EPTA)	2,2 - 2,5 kg
Produktabmessung (L x B x H)	366 - 410 x 81 x 154 - 182 mm
Antriebsart	Akku
Tool Category	Sägen

EAN 0088381770972

Link zur Produktseite - www.makita.de



Spezifikationen

- Mit LED-Licht
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
- Bürstenloser, wartungsfreier und langlebiger Motor



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

B-05038

Reciproblatt BIM 152/7-18Z



B-05044

Reciproblatt BIM 152/6-11Z



B-05153

Reciproblatt HCS 203/6-10Z



Service

Explosionszeichnung

