

Akku-Kettensäge

DUC307ZX2

18V • 30 cm • 7,7 m/s

Kompakte und leichte Akku-Kettensäge mit einer Schwertlänge von 30 cm

Die Akku-Kettensäge läuft mit einem 18 V-Akku und erreicht eine max. Ausgangsleistung von 610 W. Damit wird eine Kettengeschwindigkeit von 7,7 m/s erreicht, auch durch ein Hinzufügen eines Untersetzungsmechanismus. Komfort bietet die Kettensäge durch eine große Öltanköffnung zum leichten Befüllen und das werkzeuglose Wechseln und Spannen der Sägekette.



Technische Details

Bürstenloser Motor	✓
Tool Category	Baum- und Heckenpflege
Antriebsart	Akku
Akkusystem LXT	✓
Akkuspannung	18 V
Akkutyp (Ni-Cd / Li-Ion)	Li-ion
Akkuschutzsystem	✓
System	LXT 18V/36V
Leistungsaufnahme	610 W
Tank Kettenöl	0,15 L
Kettengeschwindigkeit	7,7 m/s
Schienenlänge	30 cm / 12"
Kettenteilung	3/8 "
Schienennutbreite	1,1 mm
Schienenlänge	300 (12") mm
Schalleistungspegel (L _{WA})	97 dB(A)
Schalldruckpegel (L _{pA})	86 dB(A)

EAN 0088381769617

Link zur Produktseite - www.makita.de



Spezifikationen

- Bürstenloser, wartungsfreier und langlebiger Motor
- Kickback-Bremse und elektrische Bremse für eine hohe Arbeitsleistung und Arbeitssicherheit
- Höheres Drehmoment dank eines Getriebeuntersetzungsmechanismus
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
- Niedriger Geräuschpegel und keine Emissionen für den Anwenderkomfort



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

191G15-1
Sternschiene



191H01-8
Sägekette

199897-3
Sägekettenöl 100 ml



413G23-5
Sägekettenschutz

Service

Explosionszeichnung

