

Akku- Rucksackstaubsauger VC009GZ01

40V max. • 180 mbar • 2 l

Leistungsfähiger Akku-Rucksackstaubsauger ideal als Fremdabsaugung für Arbeiten auf der Baustelle

Ein starker und geräuscharmer Akku-Rucksackstaubsauger mit 40 V max.-Antrieb. Mit Schnittstelle für das Auto-start Wireless System (AWS): Staubsauger startet/stoppt automatisch mit gekoppelter Maschine. Dreistufige Saugkräfteeinstellung sowie größenverstellbarer und gepolsterter Schultergurt. Mit HEPA-Filter für eine effektive Filterleistung.



Technische Details

Bürstenloser Motor	✓
Akkusystem XGT	✓
Akkuspannung	40 V
Akkutyp (Ni-Cd / Li-Ion)	Li-ion
Akkuschutzsystem	✓
System	XGT 40Vmax/80V max
Luftvolumen	1,9 m ³ /min
Max. Unterdruck	180 mbar
Laufzeit 40 V max. / 4,0 Ah	50 / 26 / 11 min
Behältervolumen max.	2,0 L
AWS-Schnittstelle	✓
Schalldruckpegel (L _{pA})	72 dB(A)
K-Wert Geräusch	2,5 dB(A)
Vibration	≤ 2,5 m/s ²
K-Wert Vibration	1,5 m/s ²
Gewicht inkl. Akku (EPTA)	4,3 - 4,7 kg
Produktabmessung (L x B x H)	233 x 151 x 376 mm

EAN 0088381762205

[Link zur Produktseite - www.makita.de](http://www.makita.de)



Spezifikationen

- Mit HEPA-Filter für effektive Filterleistung
- Dreistufige Saugkräfteeinstellung mit Memory-Funktion
- Bürstenloser, wartungsfreier und langlebiger Motor



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

166116-2
Schlauchklemme



152992-0
Saugschlauch



191Y27-2
Filterelement HEPA



195546-0
Adapter 24 mm



195547-8
Adapter 22 mm



Mitgelieferte Akkus & Ladegeräte

198900-7
AWS Funk-Adapter WUT01



Optionales Zubehör

140G19-0
Alu-Teleskoprohr



140G26-3
Schaftrohr gebogen kpl.



191G86-8
Bodendüse



197903-8
Filtersack-Set



199453-9
Saugschlauch 32 mm 1,0 m



Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

