

LED-Akku-Baustrahler

ML005G

18V/40V max. • 2.100 lx • 3.600 lm

LED-Akku-Baustrahler zur optimalen Ausleuchtung des Arbeitsbereichs

40 tageslichtweiße LEDs sorgen für eine optimale Ausleuchtung. Die Helligkeit ist in drei Stufen einstellbar. Der Leuchtkörper ist auf dem Standfuß um 210° schwenkbar. Der LED-Akku-Baustrahler ist IP65-zertifiziert und ist damit Staub- und Wasserbeständig. Lieferung inklusive Blendschutzfolie.



Technische Details

Akkuspannung	14,4 / 18 / 40 V
Akkusystem LXT	✓
Akkusystem XGT	✓
Lichtstrom	3600 / 1800 / 900 Lumen
Leuchtstärke (1 m Entfernung)	2100 / 1000 / 500 lx
Schutzart (IP Code)	IP65
Gewicht inkl. Akku	4,9 - 6,5 kg
Produktabmessung (L x B x H)	248 x 309 x 296 mm
Akkutyp	Li-ion
Laufzeit 40Vmax. / 4,0 Ah	3,5 / 7,5 / 15 h
Farbtemperatur	5000 K
Produktgewicht	4,6 kg
Vertikaler Winkelbereich	240 °

Spezifikationen

- Die LED-Farbe ist tageslichtweiß, was dem natürlichen Licht am stärksten ähnelt
- IP65-Gehäuseschutzklassifizierung für den harten Baustelleneinsatz zwischen Staub und Wasser
- Die Memory-Funktion speichert die Helligkeitseinstellung beim letzten Ausschalten und startet in dieser Einstellung beim Einschalten
- Kann auf einem optional verfügbaren Stativ montiert werden
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.

EAN 0088381764032

Link zur Produktseite - www.makita.de



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

GM00002359

Blendschutzfolie



Optionales Zubehör

GM00001396 Schraubklemme		GM00002073 Lampenstativ 
GM00002358 Blendschutzabdeckung		GM00002359 Blendschutzfolie 

Service

Bedienungsanleitung	
Explosionszeichnung	