

LED-Akku- Handstrahler

ML007G

40V max. • 82.000 lx • 1.250 lm

Der Handstrahler verfügt über drei Leucht-Modi: Spot, Flutlicht, Spot+Flutlicht und zusätzlich ein Stroboskop-Modus

Stufenlos verstellbarer Kopf, damit ist der Lichtkegel präzise einstellbar. Im Modus 'Spot' hat die Akku-Lampe eine Leuchtstärke von 60.000 Lux und erreicht eine Distanz von bis zu 640 m. Als Referenz: Natürliches Tageslicht erreicht an wolkenfreien Sommertagen bis zu 100.000 Lux. Lichtfarbe tageslichtweiß (ca. 5.000 K). Lieferung inkl. Schultergurt mit Metallhaken, so lässt sich die Lampe bspw. an Rohren aufhängen.



Technische Details

Akkusystem XGT	✓
Akkuspannung	40 V
Akkutyp (Ni-Cd / Li-Ion)	Li-ion
Akkuschutzsystem	✓
System	XGT 40Vmax/80V max
Lichtstrom	600 / 1000 / 1250 Lumen
Leuchtstärke (1 m Entfernung)	520 / 60 000 / 82 000 lx
Produktgewicht	0,95 kg
Gewicht inkl. Akku (EPTA)	1,7 - 2,3 kg
Produktabmessung (L x B x H)	323 x 120 x 118 mm

Spezifikationen

- Ummantelter Handgriff sorgt für sicheren Halt und angenehmes Greifgefühl
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
- XPT - Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen

■ EAN 0088381762342

Link zur Produktseite - www.makita.de



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

GM00002373

Schultergurt mit Haken



Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

