

LED-Akku-Baustrahler

ML009G

18V/40V max. • 4.300 lx • 10.000 lm

LED-Akku-Baustrahler zur optimalen Ausleuchtung des Arbeitsbereichs

96 tageslichtweiße LEDs erreichen 10.000 Lumen und sorgen damit für eine optimale Ausleuchtung. Die Helligkeit ist in drei Stufen einstellbar. Der Leuchtkörper ist auf dem Standfuß um 210° schwenkbar. Ein zweiter Akkuschlacht dient einer längeren Leuchtdauer (XGT und LXT kombinierbar). Der LED-Akku-Baustrahler ist IP65- zertifiziert und ist damit Staub- und Wasserbeständig. Lieferung inklusive Blendschutzfolie.



Technische Details

Tool Category	Lampen
Akkuspannung	18 / 40 V
Akkusystem LXT	✓
Akkusystem XGT	✓
Akkuschutzsystem	✓
Lichtstrom	10 000 / 4000 / 2000 Lumen
Leuchtstärke (1 m Entfernung)	4300 / 1900 / 1000 lx
Schutzart (IP Code)	65
Gewicht inkl. Akku (EPTA)	6,4 - 9,9 kg
Produktabmessung (L x B x H)	248 x 386 x 305 mm
Akkutyp (Ni-Cd / Li-Ion)	Li-ion
Antriebsart	Akku
System	XGT 40Vmax/80V max
Laufzeit 40 V max. / 4,0 Ah	2,4 / 6,5 / 14 h

Spezifikationen

- 96 leuchtstarke tageslichtweiße LEDs
- IP65-zertifizierte Staub- und Wasserbeständigkeit
- Drei Helligkeitsstufen
- Die LED-Farbe ist tageslichtweiß, was dem natürlichen Licht am stärksten ähnelt

EAN 0088381767521

Link zur Produktseite - www.makita.de



Weitere Informationen

■ Mitgeliefertes Zubehör

GM00002376

Blendschutzfolie

■ Optionales Zubehör

GM00002377

Blendschutzabdeckung

■ Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

