

# Akku-Radio mit Laterne

## DMR056

18V • FM/DAB+ • 1.000 lx • 310 lm

**Akku-Radio mit Bluetooth, FM/AM- sowie DAB+-Empfang und Akku-Laterne in einem Gerät**

Akku-Radio mit FM/AM und DAB+-Empfang. Die Akku-Lampe hat vier Beleuchtungsmodi: Laterne 360°, Laterne 180°, Taschenlampe mit gebündeltem Lichtstrahl sowie ein Stroboskop-Modus. Das Licht ist in drei Farbtemperaturen einstellbar. Die USB-Buchse dient zum Laden von bspw. Smartphones. IP65-zertifizierte Staub- und Wasserbeständigkeit.



### Technische Details

Tool Category	Lampen
Akkuspannung	14,4 / 18 V
Akkusystem LXT	✓
Akkuschutzsystem	✓
Frequenzbereich AM	522 - 1710 kHz
FM-Band	87,5 - 108 MHz
Lichtstrom	310 / 95 Lumen
Leuchtstärke (1 m Entfernung)	1000 / 145 / 55 lx
Frequenzband DAB	174.928 - 239.200 MHz
Frequenzband DAB+	174.928 - 239.200 MHz
Laufzeit 18 V / 6,0 Ah	19 / 37 / 53 h
Gewicht inkl. Akku (EPTA)	1,3 - 1,6 kg
Produktabmessung (L x B x H)	126 x 127 - 129 x 240 - 289 mm
Bluetooth	✓
Akkutyp (Ni-Cd / Li-Ion)	Li-ion
Antriebsart	Akku

### Spezifikationen

- Mit Akku-Ladestandanzeige
- Inklusive Schultergurt mit Haken zum Aufhängen des Geräts
- USB-Ladebuchse zum Laden von mobilen Geräten
- Programmierbare Senderliste mit neun Speicherplätzen

**EAN 0088381763509**

Link zur Produktseite - [www.makita.de](http://www.makita.de)



# Weitere Informationen

## ■ Mitgeliefertes Zubehör

SE00001178

Schultergurt mit Haken

---

## ■ Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

