

Akku-Bohrschrauber

DDF487RFE3

18V • 40 Nm • 0-1.700 min⁻¹

Kompaktes, bürstenloses Gerät inkl. drei Akkus, Ladegerät und einen Transportkoffer, der über eine zweite Ebene für Kleinteile verfügt

Kompakter 18 V Akku-Bohrschrauber mit einem 2-Gang-Planetengetriebe mit robuster Aluminium-Getriebegehäuseabdeckung und einem bürstenlosen Motor. Eine ideale Wahl für Anwendungen in schwer zugänglichen Bereichen, durch die kurze Bauform. Mit einem neu designten, noch ergonomischeren Handgriff. Mit leuchtstarker Doppel-LED mit Nachglimmfunktion.



LXT **BL** **XPT**
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Technische Details

Bürstenloser Motor	✓
Akkusystem LXT	✓
Akkuspannung	18 V
Akkutyp (Ni-Cd / Li-Ion)	Li-ion
Akkuschutzsystem	✓
System	LXT 18V/36V
Leerlaufdrehzahl	0 - 500 / 1700 min ⁻¹
Drehmoment hart/weich	40 / 25 Nm
Drehmomenteinstellungen	20
Bohrleistung in Holz	36 mm
Bohrleistung in Stahl	13 mm
Aufnahme	1/2"-20UNF "
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Schalldruckpegel (L _{pA})	73 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration	2.5 m/s ²
K-Wert Vibration	1.5 m/s ²

Spezifikationen

- Hocheffiziente und kompakte Maschine für den professionellen Einsatz
- Ergonomisches Griffdesign
- Mit LED-Licht
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
- Elektronischer Überlastschutz

EAN 0088381753135

Link zur Produktseite - www.makita.de



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

199154-9

Schnellspannbohrfutter 13mm



251314-2

Schraube M4x12

346317-0

Einhängebügel



784637-8

PH/LS Doppelbit



821857-4

Transportkoffer

Optionales Zubehör

199154-9

Schnellspannbohrfutter 13mm



B-49432

Bohrer-Set



D-46202

Bohrer-Set



D-72849

Bohrer-Set HSS



D-72861

Holzbohrer-Set



D-72877

Steinbohrer-Set

