



# Sägekette

## 191T92-1

80TXL • 64 Treibglieder

**Profi-Sägekette entwickelt für eine maximale Effizienz, erfüllt die Anforderungen von Baumpflegeprofilen wie keine andere**

Sägekette für Sägeschienen mit 40 cm Länge, einer Schienennutbreite von 1,1 mm und einer 0.325"-Teilung. Mit den MC-Halbmeißeln und der 0.325"-Teilung, erzeugt die Kette ein sauberes Schnittbild. Die 80TXL darf ausschließlich zusammen mit der entsprechenden Sternschiene und dem passenden Kettenritzel verwendet werden.

### ■ Technische Details

Schienenlänge	16" / 40 cm
Treibgliederzahl	64
Teilung	0,325"
Schienennutbreite	1,1 mm
Feilendurchmesser	4,0 mm
Kettenteilung	0,325 "
Kettenstärke	0,043 "

■ **EAN 0088381590754**

Link zur Produktseite - [www.makita.de](http://www.makita.de)

