

Schnellladegerät DC40RA

DC40RA

XGT • 40V max.

Schnellladegerät für 40V max. XGT-Akkus, mit digitaler Kommunikation zwischen Ladegerät und Akku

Ein Schnellladegerät für alle 40V max. XGT-Akkus. Mit wählbarer Melodie, als Signal für die Beendigung eines Ladevorgangs. Ausgestattet mit zwei Lüftern für ein besonders schnelles Laden der XGT-Akkus. Wandmontage möglich. In Verbindung mit dem Ladeadapter ADP10 (nicht im Lieferumfang) können 18V LXT-Akkus geladen werden.



Technische Details

Akkuspannung	40 V
Ladezeit 2,0 Ah	22 min
Ladezeit 2,5 Ah	28 min
Ladezeit 4,0 Ah	45 min
Ladezeit 5,0 Ah	50 min
Ladezeit 8,0 Ah	76 min
Leistungsaufnahme	310 W
Länge des Netzkabels	2,0 m
Produktabmessung (L x B x H)	156 x 210 x 84 mm
Akkutyp	Li-ion
Akkusystem XGT	✓
Produktgewicht	1,0 kg

Spezifikationen

- Ausgestattet mit zwei Lüftern, einer für den Akku und der andere für den Ladekreislauf
- Kompatibel mit dem Akku-Adapter ADP10 zum Laden von LXT Li-Ion-Akkus
- Mit wählbarer Melodie die nach Abschluss eines Ladevorgangs gespielt wird (auch deaktivierbar)
- Wandmontage möglich



Weitere Informationen

Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

