

KEEN Ranger PT 4G 4 MP Kamera mit Schwenk- und Neigefunktion, Erkennung von Tieren, inkl. Solar Panel

EAN: 6975253980536

Hauptmerkmale:

- Perfektes Konzept für die Wildnis
- 4 MP Super HD Auflösung
- 355° Schwenken & 140° Neigen
- Funktioniert mit dem 4G LTE-Mobilfunknetz
- Smarte Echtzeit-Warnungen
- Intelligente Erkennung von Tieren
- Jederzeit Live-Streams sehen
- Standort auf der Landkarte markieren
- umfangreiche Funktionen, Einfaches Bedienen
- IR-LEDs mit geringer Helligkeit (940nm)
- 0,5s Schnelle Auslösezeit
- Stromversorgung durch Batterie/Solarpanel
- Personenerkennung
- Tiererkennung
- Zwei-Wege-Audio
- Unterstützt SD-Karten bis zu 128 GB



Perfektes Konzept für die Wildnis.

Die KEEN Ranger PT ist eine neuartige und absolut innovative Wildkamera mit vielen hervorragenden Funktionen und ideal für anspruchsvolle Jäger und Naturbeobachter.

Die KEEN Ranger PT ist eine 100% kabellose mobile 4 MP (2560 x 1440) Trail-Kamera, die mit dem 4G LTE-Mobilfunknetz funktioniert. Sie müssen sich keine Gedanken mehr über WLAN oder Steckdosen machen. Sie wurde entwickelt, um Videos und Bilder von Tieren aufzunehmen und die Daten aus der Ferne an Ihre Geräte zu übertragen.

Mit den Funktionen Schwenken um 355° und Neigen um 140° bietet KEEN Ranger PT einen möglichst großen Beobachtungsbereich und einen weiten Blickwinkel.

Mit einem fortschrittlichen CMOS-Sensor und Infrarot-LEDs macht die Kamera auch bei schlechten Lichtverhältnissen (bis zu 10 m) im Dunkeln klare Aufnahmen, ohne dabei Tiere zu stören (nahezu unsichtbare IR-LEDs).

Mit der kurzen Auslösezeit von 0,5 s beginnt die Kamera so schnell wie möglich mit der Aufnahme, so dass auch schwer fassbare oder sich schnell bewegende Tiere besser auf Video beobachtet werden können.

Dank des langlebigen 6000 mAh Akkus und des Solarpanels (im Lieferumfang enthalten) sind keine häufigen Aufladungen mehr nötig.

Wenn ein Tier erkannt wird, bekommen Sie sofort eine Benachrichtigung. Sie haben die Möglichkeit Tiere zu beobachten, sobald sie auftauchen.

Verpassen Sie keinen Moment, wenn sich ein Tier nähert! Sie erhalten sofortige Push-Benachrichtigungen auf Ihrem Telefon oder per E-Mail mit Schnappschüssen der Umgebung.

Wenn KEEN Ranger PT ein Tier erkennt, beginnt er mit der Aufnahme und speichert die aufgenommenen Videos auf der Micro-SD Karte (bis zu 128 GB). Videos können später über die App abgerufen werden. Kamera kann Zeitrafferaufnahmen machen. Mit der Zeitrafferfunktion können Fotos und Videos auf der SD-Karte gespeichert werden.

KEEN Ranger PT Überwachungskamera verfügt über Zwei-Wege-Audio, d. h. Sie können mit einfachen Klicks in der App in Echtzeit zuhören und mit jemandem sprechen.

Die Kamera funktioniert mit Google Assistent.

Es ist wichtig, dass bestimmte Standorte nicht verloren gehen. Mit der App können Sie die Landkarte individuell anpassen, indem Sie Markierungen an den Stellen hinzufügen, an denen ein Tier auftaucht und an denen Sie die Kamera installieren oder eine Fütterung einrichten. So wissen Sie immer, wo Sie sie wiederfinden können.

- Eine Nano-SIM-Karte mit passendem Datentarif wird extra benötigt. -

Ähnlich wie Ihr Mobiltelefon benötigt die Überwachungskamera eine SIM-Karte mit einem Datentarif, um Daten über das 3G/4G-Netz zu übertragen.

Unterstützt: Vodafone, T-Mobile und andere Anbieter.

Technische Daten

Video & Audio	Bildsensor	1/3" CMOS Sensor
	Videoauflösung	2560 x 1440 (4,0 Megapixel) bei 15 fps
	Videoformat	H.265
	Sichtfeld	Horizontal: 95°, Vertikal: 57°, Diagonal : 115°
	Nachtsicht	Bis zu 10 Meter (LED: 12 pcs / 14 mil / 940 nm)
	Digitalzoom	16-facher Digitalzoom
	Audio	Zwei-Wege-Audio
PIR-Erkennung & -Alarmer	Smarte Alarmer	PIR- / Personen-/ Tiererkennung
	PIR-Erkennungsreichweite	Einstellbare Bewegungserkennung bis zu 10 m
	PIR-Erkennungswinkel	120° Horizontal
	Audioalarm	Individuelle Alarm-Ansagen
	Aufzeichnung	Bewegungsaktivierte Alarmer
	PIR-Erfassungsdistanz	einstellbar bis zu 10 m (33 ft)
	Andere Alarmer	Echtzeit-Alarmer per E-Mail und Push-Nachrichten
3G/4G Bandbreite	Frequenzbänder	Europa-Version: LTE FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20 WCDMA: B1/B5/B8
		USA-Version: LTE FDD: B2/B4/B12 WCDMA: B2/B4/B5
		Australien-Version: LTE FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28 LTE TDD: B40 WCDMA: B1/B2/B5/B8
	Übertragungsdaten	LTE FDD: Max. 10 Mbps (DL), Max. 5 Mbps (UL) LTE TDD: Max. 8,96 Mbps (DL), Max. 3,1 Mbps (UL) HSPA+: Max. 42 Mbps (DL), Max. 5,76 Mbps (UL) UMTS: Max. 384 Kbps (DL), Max. 384 Kbps (UL)
Strom	Akku	6000 mAh wiederaufladbarer Akku (Akku-Laufzeit variiert nach Einstellungen, Nutzungsbedingungen & Umgebungstemperatur)
	Solarstrom	Unterstützt Aufladung mit Solarpanel
	DC Strom	Unterstützt Aufladung mit 5 V/2 A USB Netzadapter
Speicherung	Lokale Speicherung	Unterstützt bis zu 128 GB microSD-Karte
	Cloud Speicherung	Reolink Cloud (Nur in einigen Ländern verfügbar)
Smart Home	Sprachassistenten	Google Assistant
Arbeitsumgebung	Betriebstemperatur	-10° bis 55° C (14° bis 131° F)
	Witterungsbeständigkeit	IP64 Wetterfest
Abmessungen	Größe	Φ 98 x 112 mm (Φ 3.7 x 4.4 in)
	Gewicht (inkl. Akku)	485 g (17,1 oz.)

Lieferumfang

- KEEN Ranger PT Kamera (mit Akku)
- Solar Panel
- USB-Kabel
- Nadel zum Zurücksetzen
- Kamerahalterung
- Kurzanleitungen
- Montageschablone
- Montagezubehör