

LED-Wand- und Deckenleuchten Scala Switch Dim 60




Artikelnummer: **20500068**

Artikelnummer:	20500068
Lichtfarbe:	
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	
Spannung/Stromart:	
Leistungsaufnahme:	
Energieverbrauch:	
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	
Abmessungen:	
Socket:	
Barcode:	4004894850969

Egal ob im Homeoffice oder im Nebenraum: Die energiesparende LED-Wand- und Deckenleuchte Scala DIM 60 fügt sich dank ihres schlanken Designs perfekt in jeden Raum ein, sorgt für optimale Lichtverhältnisse und höchsten Lichtkomfort. Besonderes Highlight: Die Leuchte ist über den herkömmlichen Lichtschalter in 3 Stufen dimmbar, so dass Sie die Helligkeit des Lichts ganz einfach an Ihre Bedürfnisse anpassen können. Kreieren Sie so immer genau die für Sie richtige Atmosphäre. Die Leuchte hat eine Länge von 60 cm und eine neutralweiße Lichtfarbe.

- Dimmbare LED-Wand- und Deckenleuchte
- Dimmbar per Schalter, 15%, 55%, 100% inkl. Memory Funktion zur Speicherung der zuletzt gewählten Helligkeit
- Neutralweißes Licht für eine optimale Arbeitsbeleuchtung (4000 K)
- Sehr geringer Energieverbrauch
- Hochwertiges, weißes Gehäuse aus Kunststoff und Aluminium, schlichtes Design, das sich perfekt in jeden Raum einfügt

DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante	Dimmbar mit externem Dimmer	Spektrumbild	Gewicht
20500068E	nein		652,00 g
Barcode			Produktdaten
4004894850969			Inverkehrbringer
Verpackungseinheit			Müller-Licht
Hersteller			Garantieprodukt
Müller-Licht			nein
Zolltarifnummer			
94051098900			
Verpackung			
Colorbox/Barcode 1			
4004894850969			
Colorbox/Inhalt (Stück)			
1			
Colorbox/Gewicht			
131,00 g			
Colorbox/Abmessungen			
L=670 B=125 H=36 mm			
Innerbox/Barcode 1			
4004894855087			
Innerbox/Inhalt (Stück)			
2			
Innerbox/Gewicht			
100,00 g			
Innerbox/Abmessungen			
L=678 B=138 H=81 mm			
Transportkarton/Barcode 1			
4004894855094			
Transportkarton/Inhalt (Stück)			
12			
Transportkarton/Gewicht			
650,00 g			
Transportkarton/Abmessungen			
L=686 B=423 H=181 mm			
Umwelteigenschaften			
Triman-Kennzeichen			
			