

## LED-Wand- und Deckenleuchten Scala Switch Dim 90




Artikelnummer: **20500069**

Artikelnummer:	20500069
Lichtfarbe:	<b>neutralwhite 4000 K</b>
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	<b>110 °</b>
Spannung/Stromart:	<b>220-240 V AC 50 Hz</b>
Leistungsaufnahme:	<b>32,5 W</b>
Energieverbrauch:	<b>33 kWh/1000h</b>
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	<b>ja</b>
Lebensdauer:	<b>25000 h</b>
Abmessungen:	<b>913x120x31 mm</b>
Socket:	
Barcode:	<b>4004894850976</b>

Egal ob im Homeoffice oder im Nebenraum: Die energiesparende LED-Wand- und Deckenleuchte Scala DIM 90 fügt sich dank ihres schlanken Designs perfekt in jeden Raum ein, sorgt für optimale Lichtverhältnisse und höchsten Lichtkomfort. Besonderes Highlight: Die Leuchte ist über den herkömmlichen Lichtschalter in 3 Stufen dimmbar, so dass Sie die Helligkeit des Lichts ganz einfach an Ihre Bedürfnisse anpassen können. Kreieren Sie so immer genau die für Sie richtige Atmosphäre. Die Leuchte hat eine Länge von 90 cm und eine neutralweiße Lichtfarbe.

- Dimmbare LED-Wand- und Deckenleuchte
- Dimmbar per Schalter, 15%, 55%, 100% inkl. Memory Funktion zur Speicherung der zuletzt gewählten Helligkeit
- Neutralweißes Licht für eine optimale Arbeitsbeleuchtung (4000 K)
- Sehr geringer Energieverbrauch
- Hochwertiges, weißes Gehäuse aus Kunststoff und Aluminium, schlichtes Design, das sich perfekt in jeden Raum einfügt

### DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante	Dimmbar mit externem Dimmer	Farbkonsistenz initial	Länge/Tiefe
20500069	ja	< 6	913 mm
Barcode	Elektrischer Leistungsfaktor	Farbwertanteil X	Breite
4004894850976	> 0,95	0,313	120 mm
Hersteller	Energieeffizienzklasse	Farbwertanteil Y	Höhe
Müller-Licht	Lichtquelle mit EEK: E	0,337	31 mm
Zolltarifnummer	enthaltene Lichtquelle	Farbtemperatur	Gewicht
94051098900		4000 K	960,00 g
<b>Verpackung</b>	Gewichteter Verbrauch	Farbwiedergabeeigenschaft R9	<b>Produktdaten</b>
Colorbox/Barcode 1	33 kWh/1000h	≥15	Austausch stromlos
4004894850976	Lebensdauer Nominalwert	Farbwiedergabeeigenschaft Ra	nein
Colorbox/Inhalt (Stück)	25000 h	≥80	Belüftung erforderlich
1	Leistungsaufnahme Nominalwert	Abstrahl-/Halbwertswinkel	nein
Colorbox/Gewicht	32,5 W	110 °	Minimale Umgebungstemperatur
17,04 g	Nom. Stromstärke	114 lm/W	-10 °C
Colorbox/Abmessungen	Spannung Nominalwert	Lichtausbeute Nominalwert	Maximale Umgebungstemperatur
L=969 B=125 H=36 mm	220-240 V	neutralwhite	45 °C
Innerbox/Barcode 1	Stromart	Lichtstrom: enthaltene Lichtquelle	Nicht in Reflektoren betreiben
4004894855100	AC	3700 lm	nein
Innerbox/Inhalt (Stück)	Frequenz Nominalwert	Spektrumbild	Inverkehrbringer
2	50 Hz		Müller-Licht
Innerbox/Gewicht	Verschiebungsfaktor (cos φ)		Marke
150,00 g	1,00		Müller-Licht
Innerbox/Abmessungen			CE Kennzeichnung
L=981 B=133 H=80 mm			ja
Transportkarton/Barcode 1			Garantieprodukt
4004894855117			5 Jahre
Transportkarton/Inhalt (Stück)			<a href="#">Garantiebedingungen</a>
12			Lieferumfang
Transportkarton/Gewicht			Scala Switch Dim 90, Bedienungsanleitung, Montagematerial
800,00 g			
Transportkarton/Abmessungen			
L=989 B=419 H=176 mm			
<b>Umwelteigenschaften</b>			
Triman-Kennzeichen			
			
WEEE-Produkt			
			
<a href="#">Recycling</a>			
		<b>Leuchtdaten</b>	
		Enthält verbaute LED	ja
		IP-Schutzart	20
		Kabelende	Direktanschluß
		Memoryfunktion	ja
		Schutzklasse	I

## Dimmerliste für Artikel: 20500069

Dimmertyp	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gira 30700 T	A									
REV 00859204 T	A									
Merten MEG5134 T	A									
Berker 286610 RLT	C									
Berker 286710 RC	A									
Busch-Jäger 6513 U-102 T	A									
Jung 225 TDE T	A									
PEHA 431 HAN L	A									
REV ET1 66012 RC	A									
Busch-Jäger 6591 ujc GL-10 T	A									

1-10 Dimmverhalten bei dieser Anzahl an Leuchtmitteln an einem Dimmer.

Gute bis sehr gute Dimmbarkeit
  Eingeschränkte Dimmbarkeit
  Schlechte Dimmbarkeit
  Betrieb nicht möglich