



Artikelnummer: **20700010**

## LED-Panel-Leuchten Calida Switch Tone mit FB 55cm Round

Artikelnummer:	20700010
Lichtfarbe:	<b>white (2700-6500K) 6500 K</b>
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	<b>120 °</b>
Spannung/Stromart:	<b>220-240 V AC 50 Hz</b>
Leistungsaufnahme:	<b>36 W</b>
Energieverbrauch:	<b>36 kWh/1000h</b>
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	<b>nein</b>
Lebensdauer:	<b>25000 h</b>
Abmessungen:	<b>552x57 mm</b>
Sockel:	
Barcode:	<b>4018412672995</b>

Mit dem runden LED-Panel Round 55 von MÜLLER-LICHT setzen Sie Wohnräume modern in Szene. Das LED-Panel Round ist besonders flach und integriert sich perfekt in den Raum. Besonderes Highlight: Dank der mitgelieferten Fernbedienung kann das passende Licht per simplem Knopfdruck ganz nach Ihren Wünschen eingestellt werden. Das LED-Panel lässt sich bequem ein- und ausschalten und kann ganz einfach in einer Gruppe mit anderen LED-Panels gesteuert werden. Darüber hinaus lässt sich mit der Fernbedienung die Lichtfarbe verändern. Während behagliches warmweißes zum Entspannen einlädt, eignet sich kaltweißes Licht ideal als Arbeitslicht. Zusätzlich lässt sich die Leuchte in der gewählten Lichtfarbe dimmen. Für noch mehr Komfort sorgt außerdem die Memory-Funktion, die die zuletzt gewählte Lichtfarbe und Dimmstufe speichert.

- Besonders flaches LED-Panel mit mitgelieferter Fernbedienung
- Schrittweise per mitgelieferter Fernbedienung farbveränderlich: 2700 K (Warmweiß) bis 6500 K (Tageslichtweiß), inkl. Memory-Funktion zur Speicherung der zuletzt gewählten Lichtfarbe und Dimmstufe
- In der jeweiligen Lichtfarbe dimmbar, inkl. Nachtlichtmodus (Lichtfarbe wird auf 2700 K und 10% Helligkeit eingestellt) und Gruppenfunktion
- Sehr geringer Energieverbrauch

### DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante	Dimmbar mit externem Dimmer	Farbkonsistenz initial	Länge/Tiefe
20700010	nein	< 6	552 mm
Barcode	Elektrischer Leistungsfaktor	Farbwertanteil X	Breite
4018412672995	> 1,01	0,309	552 mm
Hersteller	Energieeffizienzklasse	Farbwertanteil Y	Höhe
Müller-Licht	Lichtquelle mit EEK: G	0,335	57 mm
Zolltarifnummer	enthaltene Lichtquelle	Farbtemperatur	Gewicht
94051140900	36 kWh/1000h	6500 K	2411,00 g
<b>Verpackung</b>	Gewichteter Verbrauch	Farbwiedergabebeigenschaft Ra	<b>Produktdaten</b>
Colorbox/Barcode 1	25000 h	≥90	Inverkehrbringer
4018412672995	Lebensdauer Nominalwert	Abstrahl-/Halbwertswinkel	Müller-Licht
Colorbox/Inhalt (Stück)	36 W	120 °	Garantieprodukt
1	Leistungsaufnahme Nominalwert	Lichtausbeute Nominalwert	5 Jahre
Colorbox/Gewicht	155 mA	83 lm/W	<a href="#">Garantiebedingungen</a>
404,00 g	Nom. Stromstärke	Lichtfarbe	Lieferumfang
Colorbox/Abmessungen	Spannung Nominalwert	white (2700-6500K)	Calida Switch Tone mit FB 55cm Round, Bedienungsanleitung, Montagematerial, Fernbedienung inkl. 2x AAA-Batterien
L=562 B=61 H=561 mm	220-240 V	Lichtstrom enthaltene Lichtquelle	
Innerbox/Barcode 1	Stromart	3000 lm	
4018412673008	AC	Spektrumbild	
Innerbox/Inhalt (Stück)	Frequenz Nominalwert		
2	50 Hz		
Innerbox/Gewicht	<b>Batteriedetails</b>		
596,00 g	Enthaltene Anzahl		
Innerbox/Abmessungen	2		
L=583 B=136 H=586 mm	Enthaltener Typ		
Transportkarton/Barcode 1	AAA		
4018412673015	Typengruppe		
Transportkarton/Inhalt (Stück)	Primär		
4			
Transportkarton/Gewicht			
935,00 g			
Transportkarton/Abmessungen			
L=600 B=292 H=618 mm			
<b>Umwelteigenschaften</b>			
Triman-Kennzeichen			
WEEE-Produkt			
<a href="#">.Recycling</a>			
		<b>Leuchtendaten</b>	
		Enthält verbaute LED	ja
		IP-Schutzart	20
		Memoryfunktion	ja
		Schutzklasse	II