

LED-Spiegelleuchten Belle Lux DIM





Artikelnummer: **21000032**

Artikelnummer:	21000032
Lichtfarbe:	white (2700-6500K) 2700 K
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	
Spannung/Stromart:	5 V
Leistungsaufnahme:	3 W
Energieverbrauch:	3 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	
Abmessungen:	300x30x21 mm
Socket:	
Barcode:	4018412655691

Perfektes Licht im Badezimmer oder auf Reisen: Die mobile Make-Up Leuchte sorgt genau dort, wo Licht benötigt wird für die perfekte Beleuchtung. Die kabellose, per Akku betriebene Leuchte ist dank ihrer drehbaren Saugnäpfe nicht nur flexibel einsetzbar und schnell an jeden Spiegel angebracht, sondern sorgt darüber hinaus auch für einen optimalen Abstrahlwinkel. Aufgrund des mitgelieferten Reisebeutels, eignet sich die Make-Up Leuchte auch ideal für unterwegs. Aufgeladen wird die Make-Up Leuchte per USB-Kabel - der Akku hält bis zu 2,5 Stunden. Besonderes Highlight: Mit dem Touch-Sensor ist die Leuchte stufenlos farbveränderlich. Während behagliches warmweißes Licht für eine gemütliche Atmosphäre sorgt, eignet sich kaltweißes Tageslicht ideal als Schminklicht oder auch für die Rasur. So können Sie für jede Situation genau den richtigen Lichtton einstellen. Durch anschließendes Berühren und Halten des Touch-Sensors dimmt die Leuchte darüber hinaus in der zuletzt gewählten Lichtfarbe, so dass Sie die Helligkeit des Lichts ganz einfach an Ihre Bedürfnisse anpassen können. Kreieren Sie so immer genau die für Sie richtige Atmosphäre. Für noch mehr Komfort sorgt außerdem die Memory-Funktion, die die zuletzt gewählte Lichtfarbe und Dimmstufe speichert.

- Stufenlos per Touch-Sensor farbveränderliche, mobile LED-Spiegelleuchte: 2700 K - 6500 K inkl. Memory-Funktion zur Speicherung der zuletzt gewählten Lichtfarbe und Dimmstufe
- Kabelloser Betrieb per Akku (bis zu 2,5 Stunden) für einen flexiblen Einsatz, Aufladung per USB-Kabel (1 Meter)
- Drehbare Saugnäpfe für einfache und schnelle Anbringung, ideal auch auf Reisen
- Inklusive praktischem Reisebeutel
- Flaches Design, das sich perfekt in jeden Raum einfügt

DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante 21000032	Dimmbar mit externem Dimmer nein	Farbtemperatur 2700 K	Länge/Tiefe 300 mm
Barcode 4018412655691	Energieeffizienzklasse enthaltene Lichtquelle Lichtquelle mit EEK: F	Farbwiedergabeigenschaft Ra ≥ 80	Breite 30 mm
Hersteller Müller-Licht	Gewichteter Verbrauch 3 kWh/1000h	Lichtausbeute Nominalwert 100 lm/W	Höhe 21 mm
Zolltarifnummer 94051040900	Leistungsaufnahme Nominalwert 3 W	Lichtfarbe white (2700-6500K)	Gewicht 155,00 g
Verpackung	Spannung Nominalwert 5 V	Lichtstrom enthaltene Lichtquelle 300 lm	Produktdaten
Colorbox/Barcode 1 4018412655691	Verschiebungsfaktor (cos ϕ) 1,00	Spektrumbild 	Inverkehrbringer Müller-Licht
Colorbox/Inhalt (Stück) 1	Batteriedetails		Marke Müller-Licht
Colorbox/Gewicht 49,00 g	Enthaltene Anzahl 1		Garantieprodukt nein
Colorbox/Abmessungen L=35 B=65 H=380 mm	Enthaltener Typ Fest verbaut		Lieferumfang Belle Lux DIM, Bedienungsanleitung, Montagematerial, 1 Micro USB Kabel 100cm
Transportkarton/Barcode 1 4018412655707	Typengruppe Sekundär	Leuchtendaten	
Transportkarton/Inhalt (Stück) 48		Enthält verbaute LED ja	
Transportkarton/Gewicht 764,00 g		IP-Schutzart 20	
Transportkarton/Abmessungen L=367 B=417 H=308 mm		Kabellänge 100 mm	
Umwelteigenschaften		Memoryfunktion ja	
Triman-Kennzeichen 		Schutzklasse III	
WEEE-Produkt 