



Artikelnummer: **27700034**

LED-Orientierungslicht Mobina Push 15

| | |
|------------------------------|----------------------------|
| Artikelnummer: | 27700034 |
| Lichtfarbe: | neutralwhite 4000 K |
| Lichtstrom: | |
| Abstrahl-/Halbwertswinkel | 100 ° |
| Spannung/Stromart: | 3,7 V DC |
| Leistungsaufnahme: | 1,5 W |
| Energieverbrauch: | 2 kWh/1000h |
| Energieeffizienzklasse: | |
| Dimmbar mit externem Dimmer: | nein |
| Lebensdauer: | 30000 h |
| Abmessungen: | 153x64x18 mm |
| Sockel: | |
| Barcode: | 4018412656032 |

DATENBLATT

| Artikel | Elektrische Daten | Lichttechnische Daten | Produktmaße + Gewicht |
|--|--|--|---|
| Artikelvariante 27700034D | Dimmbar mit externem Dimmer nein | Farbkonsistenz initial < 6 | Länge/Tiefe 153 mm |
| Barcode 4018412656032 | Elektrischer Leistungsfaktor > 1,07 | Farbwertanteil X 0,374 | Breite 64 mm |
| Verpackungseinheit | Energieeffizienzklasse enthaltene Lichtquelle Lichtquelle mit EEK: G | Farbwertanteil Y 0,374 | Höhe 18 mm |
| Hersteller Müller-Licht | Gewichteter Verbrauch 2 kWh/1000h | Farbtemperatur 4000 K | Gewicht 77,00 g |
| Zolltarifnummer 94054231900 | Lebensdauer Nominalwert 30000 h | Farbwiedergabeeigenschaft Ra ≥80 | Produktdaten |
| Verpackung | Leistungsaufnahme Nominalwert 1,5 W | Abstrahl-/Halbwertswinkel 100 ° | Austausch stromlos nein |
| Colorbox/Barcode 1 4018412656032 | Nom. Stromstärke 350 mA | Lichtausbeute Nominalwert 67 lm/W | Belüftung erforderlich nein |
| Colorbox/Inhalt (Stück) 1 | Spannung Nominalwert 3,7 V | Lichtfarbe neutralwhite | Modell (Technisch) LED-Batterieleuchte |
| Colorbox/Gewicht 104,00 g | Stromart DC | Lichtstrom enthaltene Lichtquelle 100 lm | Nicht in Reflektoren betreiben nein |
| Colorbox/Abmessungen L=150 B=50 H=205 mm | Verschiebungsfaktor (cos φ) 1,00 | Leuchtdaten | Inverkehrbringer Müller-Licht |
| Innerbox/Barcode 1 4018412674692 | Batteriedetails | Enthält verbaute LED ja | Marke Müller-Licht |
| Innerbox/Inhalt (Stück) 5 | Enthaltene Anzahl 1 | IP-Schutzart 20 | CE Kennzeichnung ja |
| Innerbox/Gewicht 107,00 g | Enthaltener Typ Fest verbaut | Schutzklasse III | Garantieprodukt nein |
| Innerbox/Abmessungen L=267 B=165 H=252 mm | Typengruppe Sekundär | | Lieferumfang Mobina Push 15, Bedienungsanleitung, Montagematerial, 1 Micro USB-Kabel 15cm |
| Transportkarton/Barcode 1 4018412656049 | | | |
| Transportkarton/Inhalt (Stück) 40 | | | |
| Transportkarton/Abmessungen L=560 B=342 H=526 mm | | | |
| Umwelteigenschaften | | | |
| Triman-Kennzeichen | | | |
| | | | |
| WEEE-Produkt | | | |
| | | | |
| | | | |