



Artikelnummer: **27700035**

## LED Batterieleuchte Mobina Sensor 15

Artikelnummer:	27700035
Lichtfarbe:	<b>neutralwhite 4000 K</b>
Lichtstrom:	<b>100 lm</b>
Abstrahl-/Halbwertswinkel	
Spannung/Stromart:	<b>3,7 V DC</b>
Leistungsaufnahme:	<b>1,2 W</b>
Energieverbrauch:	
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	<b>nein</b>
Lebensdauer:	
Abmessungen:	<b>153x64x19 mm</b>
Sockel:	
Barcode:	<b>4018412656056</b>

### DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante 27700035	Dimmbar mit externem Dimmer nein	Farbkonsistenz initial < 6	Länge/Tiefe 153 mm
Barcode 4018412656056	Leistungsaufnahme Nominalwert 1,2 W	Farbtemperatur 4000 K	Breite 64 mm
Verpackungseinheit	Nom. Stromstärke 310 mA	Farbwiedergabeeigenschaft Ra $\geq 80$	Höhe 19 mm
Hersteller Müller-Licht	Spannung Nominalwert 3,7 V	Lichtausbeute Nominalwert 83,33 lm/W	Gewicht 77 g
Zolltarifnummer 9405403990	Stromart DC	Lichtfarbe neutralwhite	<b>Produktdaten</b>
<b>Verpackung</b>	<b>Batteriedetails</b>	Lichtstrom Nominalwert 100 lm	Modell (Technisch) LED Batterieleuchte
Transportkarton/Barcode 1 4018412656063	Enthaltene Anzahl 1	Spektrumbild 	Inverkehrbringer Müller-Licht
Transportkarton/Inhalt (Stück) 5		<b>Leuchtendaten</b>	Marke Müller-Licht
<b>Umwelteigenschaften</b>		Enthält verbaute LED ja	Garantieprodukt nein
WEEE-Produkt  <a href="#">Recycling</a>		IP-Schutzart 20	
		Schutzklasse III	