

JVC

KD-X182DB

EAN: 4975769020476

- ✓ DAB+ Seamless Blending
- ✓ FLAC/WAV MP3/WMA
- ✓ 13-Band EQ/DTA
- ✓ Abnehmbares Bedienteil
- ✓ Preout 2,5V
- ✓ Short Body 100 mm



USB

- Wiedergabeformate: AAC, MP3, WMA, WAV & FLAC (24Bit/96kHz)
- USB-Eingang

Audio

- Sound DSP mit 13-Band Equalizer und Preset EQ (10 Voreinstellungen & 1 x frei wählbar)
- Digitale Laufzeitkorrektur (DTA) für optimale Klangqualität
- 3-Wege Aktivweiche
- 5-stufiger Bass-Boost- und 2-stufige Loudness-Funktion

Tuner

- Digital-Empfänger für DAB+ mit „Seamless Blending“
- UKW/MW/LW-Hochleistungstuner
- Radio Daten System, Radio Text, PTY
- Permanenter Festsenderspeicher für 24 Stationen (18 x UKW, 6 x MW/LW)

Anschlüsse

- Front AUX-IN (3,5 mm Klinke) & USB-Eingang mit Schutzabdeckung
- Umschaltbarer Cinch-Vorverstärkerausgang mit 2,5V: Rear/Subwoofer
- Subwoofer Direct Connection
- Anschluss für KFZ-spezifische Lenkradfernbedienung über optionalen Adapter

Allgemein

- Abnehmbares Bedienteil
- VA-LC-Display mit besonders hohem Kontrast, automatischer Dimmer
- Besonders geringe Einbautiefe von nur 100 mm
- Automatischer Dimmer (Display & Tasten)
- Duale Direktzugriffstaste für USB und Equalizer
- Drehregler, Music Search **Q** / Rückkehr- **↶** Taste
- Besonders niedriger Stromverbrauch bei ausgeschalteter Zündung (ACC OFF > 1mA)

Geringe Einbautiefe

Short Body
▼
Easy
Installation

Platzsparende Elektronik und der Verzicht auf das CD-Laufwerk erlauben eine deutlich reduzierte Einbautiefe.

DAB+ mit Seamless Blending



Der DAB+ Tuner empfängt das umfangreiche Angebot digitaler Radioprogramme in fantastischer Qualität frei von jeglichen Störgeräuschen - und das nicht nur in Deutschland, denn digitalen Rundfunk gibt es in fast allen europäischen Ländern. Zur Programmauswahl kann komfortabel über eine alphabetische Senderliste gesucht werden.

