

KMR-M508DAB

EAN: 0019048233752



- ✓ **Marine Modell**
- ✓ **A2DP Streaming inkl. AVRCP 1.6**
- ✓ **Variable Beleuchtung**
- ✓ **Beleuchteter Front-USB**
- ✓ **DAB+ Seamless Blending**
- ✓ **Unterstützt Amazon Alexa**
- ✓ **Deutsches Menü**
- ✓ **2 Preout 2,5 Volt**
- ✓ **Bluetooth (2 Phone Pairing)**
- ✓ **iPod - Steuerung**
- ✓ **Kenwood Remote App**
- ✓ **13-Band EQ Laufzeitkorrektur**



USB / iPod

- Wiedergabeformate: AAC, FLAC mit 96 kHz/24 bit (verlustfreier Audio Codec), WAV, MP3, WMA & TAG-Anzeigen
- Beleuchteter USB-Anschluss inkl. iPod-Steuerung
- Wiederholfunktion & Zufallswiedergabe

Tuner

- Digital-Empfänger für DAB+ mit „Seamless Blending“
- UKW/MW/LW-Hochleistungstuner
- Radio Daten System, Radio Text, PTY
- Permanenter Festsenderspeicher für 24 Stationen (18 x UKW, 6 x MW/LW)

Audio

- Sound DSP mit 13-Band Equalizer und Preset EQ (7 Voreinstellungen & 1 x frei wählbar)
- Digitale Laufzeitkorrektur (DTA) für optimale Klangqualität
- 3-Weg Aktivweiche
- 5-stufiger Bass-Boost- und 2-stufige Loudness-Funktion
- EQ Pro (semiparametrische 13-Band Klangregelung) und Preset EQ (7 Voreinstellungen & 1 x frei wählbar)
- „Drive EQ“ zur Soundoptimierung in Abhängigkeit der Lautstärkeinstellung

Anschlüsse

- iPod/iPhone-Direkt-Steuerung über USB-Port mit bis zu 1.5 A Ladestrom
- Front AUX-IN (3,5 mm Klinke) & USB-Eingang mit Schutzabdeckung
- 2 Vorverstärkerausgänge mit 2,5 V
- Anschluss für KFZ-spezifische Lenkradfernbedienung über optionalen Adapter
- Rückseitiger Eingang für Freisprechmikrofon

Allgemein

- Abnehmbares Bedienteil, 13-stelliges LC-Farbdisplay & 8-stellige Subline für Zusatzinfos mit "VA"-Technologie, variable Beleuchtung und manueller Dimmer sowie beleuchteter Drehregler
- Über 30 % geringere Einbautiefe (kein CD-Laufwerk): gesamt 100 mm
- Spritzwasserbeständig
- Unterstützt Amazon Alexa via Sprachsteuerung
- Bluetooth-Modul mit Audio-Streaming und erweiterten AVRCP 1.6-Funktionen
- 2 Telefone parallel koppelbar
- 5 Audio-Streaming-Geräte gleichzeitig koppelbar (Kenwood Music Mix)
- Kenwood Remote App
- „EASY PAIRING“-Funktion für iPhone & Android
- Kompatibel mit iPhone Sprachsteuerung „Siri“
- Duale Direktzugriffstaste für Telefonie und Alexa Sprachsteuerung
- Music Search- 🔍 / Rückkehr- ⏪ Taste
- iPod/iPhone-Funktionen: „Alphabet & Skip Search“ und „All Random“
- Besonders niedriger Stromverbrauch bei ausgeschalteter Zündung (ACC OFF)

✓ AMAZON ALEXA



Mit der Amazon Alexa App können Sie Musik hören, die aktuelle Verkehrslage abfragen, Einkaufslisten erstellen, die neuesten Nachrichten abrufen und vieles mehr. Je häufiger Sie Alexa nutzen, desto besser passt das System sich an Ihre Stimme und Ihre persönlichen Vorlieben an. Um Amazon Alexa über das KDC-BT560DAB zu nutzen, muss lediglich die App auf dem Smartphone installiert sein und eine Bluetooth-Verbindung hergestellt werden.

✓ DAB+ MIT SEAMLESS BLENDING



Der DAB+ Tuner empfängt das umfangreiche Angebot digitaler Radioprogramme in fantastischer Qualität - und das nicht nur in Deutschland, denn digitalen Rundfunk gibt es in fast allen europäischen Ländern. Und steht einmal kein ausreichend starkes DAB-Sendesignal zur Verfügung, wechselt der Tuner automatisch vorübergehend auf die passende UKW-Frequenz. Dabei sorgt „Seamless Blending“, ein intelligenter Datenpuffer, für nahtlose Überblendungen ohne störende Pegel- und Zeitversätze.

✓ FÜR MARINEINSATZ BESTENS GERÜSTET



Herkömmliche Autoradios eignen sich nicht für einen maritimen Einsatz, da Elektronik und Mechanik weder Wasser, Salz noch der hohen Luftfeuchtigkeit widerstehen können. Daher bietet Kenwood ein Radio mit speziellen Schutzverfahren für den Bootseinbau an, das erstklassigen Klang, optimalen Bedienkomfort und hohe Materialbeständigkeit vereint.