

Netzteil

00223614 Schaltnetzteil universal, einstellbar, 1000mA, 12W, max. 12V, 8 Adapter



Highlightstext:

- Steckernetzteil für elektronische Geräte mit Gleichspannungseingang, z.B. portabler CD-Player, Radio, Lichterketten, Kinderspielzeug, digitaler Bilderrahmen, Werkzeug, Router, Schreibtischlampe wie auch batteriebetriebene Geräte, ideal als Ersatz- oder Zweit-Netzgerät
- automatischer Überlast- und Überhitzungsschutz sowie Kurzschlusschutz schützt die angeschlossenen Geräte
- ob Plus oder Minus: Mit der umkehrbaren Polarität sind Sie immer flexibel, je nach Anforderung des elektronischen Gerätes
- LED-Funktionsanzeige: Kontrollleuchte zeigt an, ob das Netzteil mit Strom versorgt wird
- Netzanschluss von 100–240V geeignet für weltweiten Einsatz in Verbindung mit länderspezifischem Adapter
- geringer Energieverbrauch im Standby-Betrieb
- einstellbares Netzteil mit hohem Wirkungsgrad: 12 W/max. 1000 mA über alle Spannungsbereiche 3V / 4,5V / 5V / 6V / 9V / 12V
- Einstellungen lassen sich am Spannungswahlschalter vornehmen
- mit 8 Adaptersteckern:
- 2 Klinkenstecker: 2,5 und 3,5 mm
- 6 DC-Stecker: 0,75 x 2,35 / 1,0 x 3,0 / 1,3 x 3,5 / 1,7 x 4,0 / 2,1 x 5,0 / 2,5 x 5,5 mm

Technische Eigenschaften:

- Farbe: Schwarz
- Farbton: Schwarz
- Produktbereich: HiFi, TV & Heimkino
- Anschluss: Euro-Stecker
- Ausgangsspannung: 12 V/3 V/4,5 V/5 V/6,0 V/9 V
- Schutzschaltungen: Kurzschlusschutz/Überlastschutz/Übertemperaturschutz
- Anzeige: LED-Funktion
- Art: Universal-Netzteil
- Ausführung: Universal-Netzgerät, stabilisiert
- Spannungseinstellung Netzteil: Automatisch
- Max. Ausgangsleistung: 12 W
- Max. Ausgangsstrom: 1 A

Lieferumfang:

- 1 Schaltnetzteil
- 8 Adapterstecker
- 1 Bedienungsanleitung

 4 047443 487254	Marke	Art.Nr.	VE	MB	Menge
	hama	00223614	6	1	1