

Netzteil

00223616 Schaltnetzteil universal, einstellbar, 1500mA, 24W, max. 24V, 7 Adapter



Highlighttext:

- Steckernetzteil für elektronische Geräte mit Gleichspannungseingang, z.B. portabler CD-Player, Radio, Lichterketten, Kinderspielzeug, digitaler Bilderrahmen, Werkzeug, Router, Schreibtischlampe wie auch batteriebetriebene Geräte, ideal als Ersatz- oder Zweit-Netzgerät
- automatischer Überlast- und Überhitzungsschutz sowie Kurzschlusschutz schützt die angeschlossenen Geräte
- ob Plus oder Minus: Mit der umkehrbaren Polarität sind Sie immer flexibel, je nach Anforderung des elektronischen Gerätes
- LED-Funktionsanzeige: Kontrollleuchte zeigt an, ob das Netzteil mit Strom versorgt wird
- Netzanschluss von 100–240V geeignet für weltweiten Einsatz in Verbindung mit länderspezifischem Adapter
- geringer Energieverbrauch im Standby-Betrieb
- einstellbares Netzteil mit hohem Wirkungsgrad: max. 24W, 9V / 12V / 13,5V / 15V - 1,5A; 18V / 20V - 1,2A; 24V - 1,0A
- Einstellungen lassen sich mit dem Schalter-Schlüssel vornehmen
- mit 7 Adaptersteckern:
- 2 Klinkenstecker: 2,5 und 3,5 mm
- 5 DC-Stecker: 1,35 x 3,5 / 1,7 x 4,0 / 2,1 x 5,0 / 1,5 x 5,5 / 2,5 x 5,5 mm

Technische Eigenschaften:

- Farbe: Schwarz
- Farbton: Schwarz
- Anschluss: Euro-Stecker
- Ausgangsspannung: 12 V/13,5 V/15 V/18 V/20 V/24 V/9 V
- Art: Universal-Netzteil
- Ausführung: Universal-Netzgerät, stabilisiert
- Gewicht: 203 g
- Max. Ausgangsleistung: 24 W
- Max. Ausgangsstrom: 1,5 A

Lieferumfang:

- 1 Steckernetzteil
- 7 Adapterstecker
- 1 Schalter-Schlüssel
- 1 Bedienungsanleitung

 4 047443 486721	Marke	Art.Nr.	VE	MB	Menge
	hama	00223616	6	1	1