

Produktinformation

00 50 03 T BK

Materialkarabiner

2 Stück



- Für die zuverlässige Werkzeugsicherung: In zahlreichen Falltests überprüfte Haltbarkeit für Werkzeuge bis 6 kg, auch Akkubetrieben
 - Twistlock-Verschluss: verhindert (dreh- und federgesichert) versehentliches Öffnen des Materialkarabiners
 - Schnapper Öffnung: 16 mm
 - Max. Nutzlast in Längsrichtung im verriegelten Zustand: 2KN
 - Für Arbeiten in Höhe, Tiefe oder an Seilen: für Industrieklettern, Schachtarbeiten, Rettungsdienste, Baumpflege, Brückensanierung, Windkraft oder auf See
 - Pilzkopfsicherung zur Steigerung der Zugfestigkeit
 - Stift zur Ösenbildung: bei Bedarf zur dauerhaften Verbindung zwischen Materialkarabiner und optionaler Fangleine/Adapterschlaufe
 - Robust und leicht dank hochfestem Aluminium
 - Schnapper-Öffnung: 16 mm
 - Max. statische Nutzlast in Längsrichtung im verriegelten Zustand: 2 KN
 - Inhalt: 2 Materialkarabiner, 2 Sicherungsstifte
 - Keine PSA (persönliche Schutzausrüstung): nicht geeignet zur Personensicherung!
- Lesen Sie vor der Nutzung sorgfältig alle Warnhinweise und Anweisungen auf dem Produkt und seiner Verpackung
 - Keine PSA (persönliche Schutzausrüstung): nicht geeignet zur Personensicherung!
 - Nur zur Anbringung von Werkzeugen aus der KNIPEX Tethered Tools Reihe, Kombination und Anbringung nur nach Anleitung
 - Nicht in der Nähe von sich drehenden oder bewegenden Maschinen benutzen
 - Trägt kein menschliches Gewicht
 - Vor jeder Benutzung auf Gebrauchsspuren untersuchen. Bei deutlichen Gebrauchsspuren nicht weiter verwenden!



Allgemein

Artikel-Nr.	00 50 03 T BK
EAN	4003773081371
Gewicht	30 g
Abmessungen	82 x 48 x 12 mm
REACH- Konformität	enthält SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden

Technische Attribute

Belastbarkeit	2 KN
---------------	------

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

